

飞利浦
Xenium

X830

灰色

CTX830GRY



持久的性能，出众的设计

率先体验飞利浦 Xenium X830 的超长待机功能与精致设计。有了持久强劲的电
池、全彩色大触摸屏和 500 万像素自动对焦相机，您可以尽情享受清晰逼真的
游戏画面体验。

先进的设计

- 触摸屏面板实现了对应用程序的智能访问
- 快速、直观的触摸屏，导航便捷

时刻保持连通

- 长达 1.5 个月的待机时间
- 长达 10 小时的通话时间

多媒体 - 无论何时何地

- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 享受蓝牙立体声音乐
- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

触摸屏面板

使用触摸屏面板尽情享受智能、直观地访问常用应用程序的乐趣 - 只需轻轻触摸屏幕!

快速、直观的触摸屏

方便易用的触摸屏界面带给您更简便的手机体验。用手写笔可快速地在菜单之间导航, 只需轻触或弹击即可浏览文件夹。使用这款手机, 通话、发送短信或整理日程更是毫不费力, 让您多一分自如。

长达 1.5 个月的待机时间

一次充电, 手机便可持续待机长达 1.5 个月之久。

长达 10 小时的通话时间

通话时间更长! 充电一次即可享受长达 10 小时的不间断通话, 省去了旅行时充电的麻烦。

带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面 - 即便是在昏暗光线条件下。

RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字, 您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS, 电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏, 这样您就可以随时收听最新新闻和收音机广告了。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

视频拍摄和播放

视频拍摄功能以 MPEG4 或 H263 格式为您记录珍贵的时刻。在您的电话或电脑上播放。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 3 英寸
- 主屏颜色 : 26.2 万色
- 主屏分辨率 : 240X400 像素
- 主屏技术 : TFT
- 触摸板

静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 自动对焦 : AF 多区, 无限, 宏
- 闪存 : 内置, 红眼消除
- 数码变焦 : 8 倍速
- 画面分辨率 : WQVGA (400x240), VGA (640x480), 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944)
- 影像传感器类型 : CMOS
- 灵敏度 : ISO 100-1600 自动调整
- 预览帧速率 : 30 帧 / 秒
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 普通, 夜间模式, 自拍模式, 连续, 防抖, 最佳拍摄, 文档, 面部检测, 横向, 纵向, 运动
- 画面质量 : 普通, 精细, 良好
- 高级设置 : 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 时间戳记
- 特效预览模式 : 灰度, 深褐色, 雕印, 蓝光效果, 素描, 黑板, 白板, 绿色效果, 蓝雕刻, 色彩转化, 铜雕刻, 灰度转化, 普通
- 白平衡 : 自动, 阴天, 荧光灯, 日光, 白炽灯

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 画面效果增强 : 创建相册
- 旋转 : 90 度步进
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 视频分辨率 : QVGA, CIF, VGA
- 数码变焦 : 8 倍速
- 帧速率 : 15 fps
- 视频格式 : 3GP, H.263, MPEG4
- 视频模式 : 自动, 夜间
- 高级设置 : 持续自动对焦, 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 视频质量

视频播放

- 分辨率 (像素) : 176x144, 352x288, 640x480
- 帧速率 (fps) : 30
- 压缩格式 : MPEG4, H.263, 3GP

音频捕捉

- 语音录制 : AMR, AWB, WAV

音频播放

- 音频支持格式 : ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置 : 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音, 聚会

存储介质

- 存储卡类型 : 迷你 Secure Digital (SD)
- 内存管理 : 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存 : 47 MB
- 存储卡最大容量 : 8 十亿字节

连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件, 文件传输规范
- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能 : CSD (语音, 数据), GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 计算机同步管理器 : MS Outlook
- 串行连接 : USB-miniUSB 数据线

便利性

- 按钮和控制 : 打开 / 关闭电源, 相机键, 侧键
- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本 : 模拟, 数字, 国际时钟
- 轻松导航 : 触摸板
- 易于使用 : 免提模式, 飞行模式, 键盘锁, 屏保, 时钟, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序 : 手写识别, 动作感应器, 仪表盘应用程序, 英中和中英字典, 日程表, 闹钟, 计算器, 电子秒表, 货币转换器, Java MIDP 2.0, MSN, 感应器游戏, 数独游戏
- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 英语, 印度尼西亚语, 泰语, 越南语
- 多媒体 : FM 收音机
- 个人信息管理 : 智能电话簿, SD 卡备份, Vcard 交换, 快速记事, 夏令时, 时区
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸, 铃声
- 文本输入 : T9
- 振动
- 音量控制

尺寸

- 天线 : 集成式
- 手机尺寸 : 105 x 53.4 x 15.5 毫米
- 手机重量 : 120 克 (含电池)
- 手机颜色 : 银灰色

电源

- 电池容量 : 1530 毫安时
- 电池类型 : 锂电池
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机
- 电子增强 : 备用电池
- 音乐播放时间 : 长达 70

网络功能

- Qual Band (850-900-1800-1900)
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 边缘
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- 信息收发 : 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务 : OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit

/ Release 99, WAP 2.0

附件

- 标准包装包括 : 手机, 干电式, 充电器, 手写笔, USB 数据线, CD ROM (手机工具), 优质立体声耳机, 国际保修, 清洁布, 用户手册, SAR 宣传单张
- 可选配件 : 2GB SD 卡, 额外电池, 3.5 毫米音频电缆

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 箱体
- 用户手册 : 再造纸



发行日期 2011-07-05

版本 : 2.0.1

12 NC: 8670 000 56608
EAN: 87 12581 50795 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。