

Philips
汽车行车记录仪



CVR308

您可靠的见证人

在您驾车时自动记录

CVR308 以 1080p、30 fps 记录路上的一切。高动态范围 CMOS 传感器即使在低光照条件下也可获得出色的视频，写保护功能可以确保近期录像的安全，节省空间的设计与挡风玻璃完美融合。

与车内环境浑然一体的设计

- 精巧的设计非常适合有限的挡风玻璃空间

捕获所有必要信息和更多画面

- 全高清 1080p 30fps 录制，尽可能再现最多细节
- 无缝环录制可实现简便的连续拍摄
- 高动态范围 (HDR) CMOS 在低光照条件下也可拍摄清晰的图像
- H.264 视频压缩提供更多高品质影像

让您高枕无忧

- 带有最近拍摄与保护的安全录制

PHILIPS


产品亮点

全高清 1080p 30fps 录制




全高清 1080p 30fps 录制，尽可能再现最多细节

无缝循环录制



无缝环录制可实现简便的连续拍摄

高动态范围 (HDR) CMOS




高动态范围 (HDR) CMOS 在低光照条件下也可拍摄清晰的图像

安全录制



带有最近拍摄写保护的安全录制

精巧的设计



精巧的设计非常适合有限的挡风玻璃空间

H.264 视频压缩

MJPEG



H.264



H.264 视频压缩提供更多高品质影像



规格

连接

- 麦克风：立体声定向麦克风
- USB：迷你 USB 端口
- 扬声器：内置

显示屏

- 分辨率：320(RGB) x 240
- 自动关闭屏幕：关 /1/3/5 分钟
- 液晶显示屏尺寸：2 英寸

尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：57.5 x 61.5 x 29.6 毫米
- 产品重量：63.5 克

包含附件

- 用户手册：简体中文，繁体中文
- 吸盘装置
- 车载充电器：12 伏电源适配器，带 2.5 米长的线缆

视频质量

- 分辨率：全高清 (1920x1080p)，30 fps，高清 (1280 x 720p)，30 fps
- 文件格式：MOV
- 录制格式：H.264 视频压缩，PCM 音频压缩

镜头和传感器

- 镜头：5G 广角
- 感应器：1/3 英寸，300 万像素 CMOS

录像机功能

- 开机时录制自动开始
- 视频循环录制：3/5/10 分钟
- 自动关机节能
- 麦克风静音录制
- 日期戳
- 安全录制
- 麦克风灵敏度：锁定功能

数字存储

- 录制介质：Micro SD 卡（class 6 或更高，最大 32GB）

电池和电源

- 充电时间：10 分钟
- 电源：5.5 伏直流
- 备用电池：内置 160 毫安时锂电池
- 寿命：2 分钟自动关机节能

摄像头

- 画面分辨率：1200/1000/800/500 万像素



发行日期 2024-03-25

版本：3.1.3

EAN: 69 25970 70719 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com