

飞利浦 Perfect sound
子母式电话机

1000 系列
子母式 黑色

DCTG1621B



专为您打造

操作简便

DCTG162 结合了有绳电话的舒适感和无绳听筒长距离操作的便利性，让您体验来自两个世界的绝佳感受。此外，大尺寸背光显示屏让基座操作起来更加方便。

家中通话音质清晰

- 停电时也能拨打和接听电话
- 几乎无干扰
- 长达 300 米的接收范围可保证良好的接收效果

极致的便利性

- 亮丽的显示屏
- 可存储 50 个姓名的电话簿

规格

图片 / 显示

- 背光
- 背光颜色: 琥珀色
- 显示屏色彩: 黑白
- 主屏分辨率: 不适用 像素
- 主屏技术: TN
- 主显示屏类型: 字母数字型

声音

- 听筒振铃: 乐器
- 音量控制: 音量控制上 / 下

便利性

- 闹钟: 否
- 基座按键: 寻呼键
- 电池充电显示灯
- 通话管理: 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 显示呼叫转移, 麦克风静音
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 多达 4 个听筒
- 信号强度指示

网络功能

- 天线: 基座集成, 听筒集成
- 拨号: 语音, 脉冲

内存容量

- 通话记录: 10
- 电话簿: 50 个名字和号码

尺寸

- 基座尺寸: 189 x 167 x 88 毫米 (有线) - 91.5 x 99.5 x 73.5 毫米 (无线)
- 手机尺寸: 185 x 50 x 34 毫米 (有线) - 162 x 48.3 x 28.7 毫米 (无线)

功率

- 电池容量: 550 毫安培
- 电池类型: AAA 镍氢电池
- 电池类型: 充电式设计
- 主电源: AC 100-240V - 50/60Hz
- 电池数: 每个无线听筒 2 个
- 待机时间: 长达 120 小时
- 通话时间: 长达 10 小时

产品亮点

几乎无干扰

由于采用先进的数字技术, 通话不会受到其它设备的干扰。

长达 300 米的接收范围

通话时可在家中 and 周围自由走动, 室内最大范围为 50 米, 室外为 300 米 (在理想的室外条件下)。

即使在停电时也能通话

充分运用整合理念。即使在停电的情况下, 您仍可以使用有绳电话来拨打和接听电话。



发行日期 2011-11-29

版本: 6.2.4

12 NC: 8670 000 50223
EAN: 87 12581 46777 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com