

飞利浦  
子母式电话机

1000 系列  
黑色

DCTG1821W



## 保持联系

始终可靠

DCTG182 具有中文显示，可以进行免提通话。虽然数字手机为您提供您所期待的灵活性，但有绳电话却可确保您始终保持联络。

### 非常便利的享受

- 2 行琥珀背光显示屏
- 话机内置 40 条电话簿

### 享受每一通电话的音质

- 响亮透澈的音效
- 扬声器电话 - 免提通话

### 家中通话音质清晰

- 停电时也能拨打和接听电话
- 几乎无干扰
- 长达 300 米的接收范围可保证良好的接收效果

### 极致的便利性

- 亮丽的显示屏

**PHILIPS**

# 规格

## 图片 / 显示

- 背光
- 背光颜色: 琥珀色
- 显示屏色彩: 黑白
- 主屏分辨率: 不适用 像素
- 主屏技术: TN
- 主显示屏类型: 字母数字型

## 声音

- 听筒振铃: 和弦
- 音量控制: 音量控制上 / 下

## 便利性

- 闹钟: 否
- 基座按键: 寻呼键
- 电池充电显示灯
- 通话管理: 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 显示呼叫转移, 麦克风静音
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 多达 3 个听筒
- 信号强度指示
- 背光键盘: 否
- 基座按键
- 扬声器电话 - 免提通话

## 网络功能

- 天线: 基座集成, 听筒集成
- 拨号: 语音, 脉冲

## 内存容量

- 通话记录: 50 条
- 电话簿: 座机: 30, 子机: 40
- 重拨清单容量: 10

## 电源

- 电池容量: 550 毫安培
- 电池类型: AAA 镍氢电池
- 电池类型: 充电式设计
- 主电源: AC 100-240V - 50/60Hz
- 电池数: 每个无线听筒 2 个
- 待机时间: 长达 140 小时
- 通话时间: 长达 6 小时

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
16.8 x 20.2 x 9.4 厘米
- EAN: 69 23410 71061 8
- 总重: 0.55 千克
- 净重: 0.4 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.15 千克

# 产品亮点

## 几乎无干扰

由于采用先进的数字技术, 通话不会受到其它设备的干扰。

## 长达 300 米的接收范围

通话时可在家中或周围自由走动, 室内最大范围为 50 米, 室外为 300 米 (在理想的室外条件下)。

## 亮丽的显示屏

轻松读取亮光显示屏中的内容


## 扬声器电话 - 免提通话

免提模式通过内置扬声器放大通话对方的声音, 使您无需将听筒贴近耳旁就可以通话和接听。如果您要和其他人分享通话或在通过程中做笔记, 这将非常有用。

## 即使在停电时也能通话

充分运用整合理念。即使在停电的情况下, 您仍可以使用有绳电话来拨打和接听电话。

## 2 行琥珀背光显示屏



2 行琥珀显示屏, 令话机操作更容易。

## 响亮透澈的音效

响亮透澈的音效

## 话机内置 40 条电话簿

话机可存储多达 40 个联系人。电话基座上另外可再多存储 30 个联系人。

