

飞利浦  
无绳电话

## DCTG28

1.8 英寸显示屏 / 白色背光  
扬声器电话

DCTG2801B



## 舒适而方便

弧线形设计确保通话的舒适性，高品质音效确保自然声音再现，营造轻轻松松的通话体验。大尺寸全图形显示屏和背光键盘等实用功能，使保持联络变得更加轻松。

### 随心而变

- 4.6 厘米（1.8 英寸）大尺寸全图形显示屏
- 弧形话机设计，确保通话的舒适性
- 带纹路的后盖，实现防滑手柄
- 键盘背光，即使在黑暗的房间中仍可快速访问
- 静音模式，保护更多隐私
- 一次充电，即可提供长达 11 小时的通话时间
- 来电显示 – 因此您可以始终了解呼叫方是谁 \*

### 卓越的音效

- 高品质声音：优质声学工程设计，带来卓越音色
- MySound 模式，匹配您的声音偏好
- 带扬声器的独立听筒，轻松进行免提通话

### 环保设计产品

- 低辐射（ECO 环保节能和 ECO+ 模式）和低功耗

# PHILIPS

## 产品亮点

### 4.6 厘米 (1.8 英寸) 图形显示屏

4.6 厘米 (1.8 英寸) 大尺寸全图形显示屏

### 弧形话机设计




设计可确保通话的最大舒适性, 听筒可自然地贴合您的脸部曲线。

### ECO+ 环保设计型号



飞利浦电话高效节能, 专为爱护环境而设计。启用 ECO 环保节能模式后, 发射的辐射可降低 60%; 电话充电时, 可降低 95%。启用 ECO+ 环保节能模式可将辐射降至零。

### 高品质声音



具有高品质音效的飞利浦无绳电话: 凭借研发 Hi-Fi 音频产品和高端耳机领域拥有的数十年丰富经验和突破性革新科技, 我们的 DECT 电话可带来出色清晰的语音。在改善音质上, 我们的声学工程师和建筑师

综合考虑了各个方面 - 高品质组件、数字信号处理、精确的声学设计、先进的测试和微调, 从而实现了清晰透彻、原汁原味的音效。声音优美自然, 如同置身于现场一般。

### 防滑手柄



听筒后部采用特殊材料处理, 更加舒适, 更易持握。

### 静音模式



是否要尊重您的隐私和保持家中的一份安静? 只需轻松禁用铃声, 实现特定的“无通话”时间, 享受安静的静音时光。

### 免提听筒电话




免提模式通过内置扬声器放大通话对方的声音, 使您无需将听筒贴近耳旁就可以通话和接听。如果您要和其他人分享通话或执行多任务, 这将非常有用。

### 键盘背光



柔和的白色背景光让您可以在弱光条件和夜间轻松读取按键。

### MySound 模式



听觉具有主观性, 每个人都有自己的聆听偏好。MySound 可让您选择最适合您的声音偏好的音频规格, 从而让个性回归每一次对话: 清晰 - 令语音更清晰透彻; 柔和 - 带来更友好、更轻柔的音调; 温馨 - 令语音温馨亲切。

### 长达 11 小时的通话时间

一次充电, 即可提供长达 11 小时的通话时间

### 来电显示\*



有时候, 在接听电话前, 有必要知道呼叫方是谁。我们的来电显示功能可让您知晓电话另一端的呼叫方。

# 规格

## 图片 / 显示

- 显示屏尺寸: 4.6 厘米 / 1.8 英寸
- 显示屏类型: FSTN - 点阵
- 背光: 是
- 背光颜色: 白色

## 内存容量

- 电话簿: 100 个姓名和号码
- 重拨清单容量: 最近 20 个号码
- 通话记录: 50 条
- 电话簿存储在底座中

## 声音

- 高品质声音
- 声音模式: MySound
- 话机音量控制
- 话机铃声: 10 和弦

## 便利性

- 话机中的菜单结构: 列表菜单
- 扬声器电话 - 免提通话
- 个性化: 静音模式
- 信号强度指示灯: 3 格指示器
- 电池电量指示灯: 3 格电池图标
- 内部通话 - 多话机
- 日期 / 时间显示屏
- 闹钟
- 电池充电指示
- 可设定热键: 按键 1 和 2
- 通话管理: 呼叫等待\*, 来电显示\*, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电
- 按键音开 / 关
- 自动注册
- 自动挂断
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 最多 4
- 按键数: 20

- 背光键盘: 白色
- 基座按键: 寻呼键
- 充电时间: 8 小时
- 电话线长度: 1.8 米
- 电源线长度: 1.8 米
- 范围: 开阔场地 <300 米; 室内 < 50 米
- 屏幕显示语言: 中文, 繁体中文
- 可用语言: 界面: 简体中文
- 长达 11 小时的通话时间
- 长达 200 小时的待机时间

## 功率

- 电池容量: 550 毫安培
- 电池类型: AAA 镍氢充电电池
- 主电源: 100-240 伏交流电, 约 50/60 赫兹
- 功率: < 0.7 瓦

## 安全

- 传输加密: 是

## 网络功能

- 兼容: GAP

## 环保设计

- Eco+

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):  
18.4 x 13.5 x 5.9 厘米
- EAN: 69 23410 71948 2
- 总重: 0.382 千克
- 净重: 0.297 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.085 千克
- 放置架子的类型: 侧放



发行日期 2015-03-18

版本: 5.0.4

12 NC: 8670 001 01316  
EAN: 06 92341 07194 82

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)