

飞利浦  
无绳电话

4.6 厘米显示屏 / 白色背光

免提听筒电话  
2 个话机

DCTG4502MB



## 智能典雅

呈现现代设计和优质表面，这款精美时尚的无绳电话具有大反显示屏、镀金属按键和清晰音质。别具一格的造型和功能使其成为您理想的通讯伴侣。

### 随心而变

- 高对比度 4.6 厘米（1.8 英寸）黑底白字图形显示屏
- 双字段条目，可为一个联系人分配 2 个号码
- 隐私设置：来电阻止、静音模式、呼叫限制
- 键盘背光，即使在黑暗的房间中仍可快速访问
- 来电显示 - 因此您可以始终了解呼叫方是谁 \*
- 一次充电，即可提供长达 10 小时的通话时间

### 卓越的音效

- 高品质声音：优质声学工程设计，带来卓越音色
- MySound 模式，匹配您的声音偏好
- 带扬声器的独立听筒，轻松进行免提通话

### 环保设计产品

- 低辐射和低功耗

**PHILIPS**

无绳电话

4.6 厘米显示屏 / 白色背光 免提听筒电话, 2 个话机

DCTG4502MB/93

# 产品亮点

## 4.6 厘米 (1.8 英寸) 图形显示屏




高对比度 4.6 厘米 (1.8 英寸) 黑底白字图形显示屏

## 免提听筒电话




免提模式通过内置扬声器放大通话对方的声音, 使您无需将听筒贴近耳旁就可以通话和接听。如果您要和其他人分享通话或执行多任务, 这将非常有用。

## 双字段电话簿条目




如今, 大多数人都拥有多个联系号码。联系人列表让您可以更轻松地管理电话联系人。保存两个电话号码时, 只需选择家庭、工作或手机这三个不同字段名称即可。

## 高品质声音




具有高品质音效的飞利浦无绳电话: 凭借研发 Hi-Fi 音频产品和高端耳机领域拥有的数十年丰富经验和突破性革新技术, 我们的 DECT 电话可带来出色清晰的语音。在改善音质上, 我们的声学工程师和建筑师综合考虑了各个方面 - 高品质组件、数字信号处理、精确的声学设计、先进的测试和微调, 从而实现了清晰透彻、原汁原味的音效。声音优美自然, 如同置身于现场一般。

## 多种隐私设置



黑名单可限制接收来自特定号码或以某些数字开头的呼叫, 过滤不必要的来电。您可以阻止 4 组号码。每组号码可包含 1 至 24 之间的数字。若来电以其中一组号码开头或来电正是 4 组主叫号码之一, 则电话不会响铃。在静音模式下, 您可以在特定时间禁用铃声, 享受安宁平静的时光。得益于呼叫限制功能, 您可以屏蔽以某些数字开头的特定号码, 避免产生昂贵的电话费。

## MySound 模式



听觉具有主观性, 每个人都有自己的聆听偏好。MySound 可让您选择最适合您的声音偏好的音频规格, 从而让个性回归每一次对话: 清晰 - 令语音更清晰透彻; 柔和 - 带来更友好、更轻柔的音调; 温馨 - 令语音温馨亲切。

## 键盘背光



柔和的琥珀色背光, 让您可以在弱光条件和夜间轻松读取按键。

## 长达 10 小时的通话时间

一次充电, 即可提供长达 10 小时的通话时间

## 来电显示\*



有时候, 在接听电话前, 有必要知道呼叫方是谁。我们的来电显示功能可让您知晓电话另一端的呼叫方。

# 规格

## 便利性

- 话机中的菜单结构: 列表菜单
- 扬声器电话 - 免提通话
- 个性化: 静音模式
- 呼叫阻止: 限制电话拨出特定号码
- 信号强度指示灯: 3 格指示器
- 电池电量指示灯: 3 格电池图标
- 日期 / 时间显示屏
- 闹钟
- 话机上的事件指示灯
- 可设定热键: 1、2 和 IP 键
- 通话管理: 呼叫等待\*, 来电显示\*, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 已拨电话
- 键盘锁
- 按键音开 / 关
- 自动挂断
- 多听筒功能: 最多 4
- 按键数: 20
- 背光键盘: 柔和琥珀
- 发光键盘
- 放大拨号数字
- 基座按键: 寻呼键
- 可用语言: 界面: 简体中文, 简体中文
- 长达 10 小时的通话时间
- 充电时间: 8 小时
- 电话线长度: 1.8 米
- 电源线长度: 1.8 米
- 范围: 开阔场地 <300 米; 室内 < 50 米
- 阻止来电 / 黑名单\*: 限制电话对特定来电号码响铃
- 事件通知: 针对未接来电
- 防滑手柄: 细条纹质感
- 长达 240 小时的待机时间
- 内部通话 - 多话机

## 声音

- 声音模式: MySound
- 话机音量控制

- 话机铃声: 10 和弦
- 高品质声音

## 图片 / 显示

- 显示屏尺寸: 4.6 厘米 / 1.8 英寸
- 显示屏类型: 反点阵
- 背光: 是
- 背光颜色: 白色

## 内存容量

- 电话簿: 50 个名字和号码
- 重拨清单容量: 最近 20 个号码
- 通话记录: 50 条
- 电话簿存储在底座中
- 多个电话簿条目: 多达 2 个号码

## 功率

- 电池容量: 550 毫安培
- 电池类型: AAA 镍氢充电电池
- 主电源: 100-240 伏交流电, 约 50/60 赫兹

## 安全

- 传输加密: 是

## 环保设计

- Eco 模式: 自动和手动

## 包装尺寸

- EAN: 69 25970 70723 7
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 18.5 x 13.6 x 8.4 厘米
- 总重: 0.5923 千克
- 净重: 0.4869 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.1054 千克
- 货架摆放类型: 侧放



发行日期 2019-06-06

版本: 2.2.2

12 NC: 8670 001 30126  
EAN: 69 25970 70723 7© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 该功能需要额外订购来电显示服务。详情请咨询当地网络运营商。