



飞利浦 Perfect sound
无绳电话

4000 系列

2 英寸显示屏 / 白色背光
黑色

DCTG4901B

让您的家变得更时尚

靓丽的外观和高清晰音质完美结合，用户友好的设计加上易于阅读的基座和话机的黑白屏幕选择，飞利浦 4000 无绳电话机将成为您时尚居室中的流行装饰。

体验真正的便利

- 基于图标的用户友好菜单，轻松导航
- 方便的中文显示和中文语言菜单
- 用于免提通话的高清音质扬声器电话
- 来电显示和易于使用的语音功能
- 安装有 2 英寸酷炫黑白反差液晶屏

卓越的设计和性能

- 在您的电话簿里收藏多达 100 个联系人
- 长电池寿命 - 10 小时通话时间
- 在话机中存储多达 50 个通话记录
- 16 首铃声供您选择

无绳电话
4000 系列 2 英寸显示屏 / 白色背光, 黑色

规格

图片 / 显示

- 背光颜色: 白色
- 显示屏色彩: 黑白
- 色彩主题: 2.0 英寸 AA FSTN 反色 (128x160)
- 显示屏尺寸: 黑白: 34 毫米 x 38 毫米 (2 英寸)
- 显示屏类型: 反白液晶显示屏
- 分辨率: 128 x 160

声音

- 听筒振铃: 和弦
- 话机铃声: 2 首基本铃声 + 16 首和弦铃声

便利性

- 闹钟: 闹钟
- 电池充电指示灯
- 通话管理: 呼叫等待*, 来电显示*
- 易于使用: 免提模式
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 多达 4 个听筒
- 背光键盘
- 扬声器电话 - 免提通话
- 可用语言: 界面: 中文, 简体中文
- 自动前缀管理
- 自动注册
- 电池电量指示灯: 3 格电池图标
- 日期 / 时间显示屏
- 话机按键: 通话记录
- 按键音开 / 关
- 键盘锁
- 话机中的菜单结构: 图标菜单
- 可设定热键: 是, 视为 IP 键
- 范围: 开阔场地 < 300 米 / 室内 < 50 米
- 信号强度指示灯: 3 格指示器
- 电源线长度: 1.8 米
- 电话线长度: 1.8 米

内存容量

- 电话簿: 100 条
- 通话记录: 50 条
- 重拨清单容量: 最近 20 个号码
- VIP 主叫用户识别

尺寸

- 基座尺寸: 83 x 108 x 101 (高 x 深 x 宽)
- 手机尺寸: 27 x 165 x 46 (高 x 深 x 宽)

功率

- 电池容量: 550 毫安时
- 电池类型: 镍氢
- 电池类型: 充电式设计
- 主电源: 交流电 100-240 伏 ~50/60 赫兹
- 电池数: 2
- 待机时间: 180
- 通话时间: 10
- 充电时间: 不足 8 小时可提供 90% 的通话时间 小时

环保设计

- Eco 模式: 手动

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 16.8 x 14.2 x 9.8 厘米
- EAN: 69 23410 71745 7
- 总重: 0.61 千克
- 净重: 0.463 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.147 千克

DCTG4901B/93

产品亮点

16 首铃声

16 首铃声供您选择

酷炫黑白反差液晶屏

易于读取的 5.1 厘米 (2.0 英寸) 黑底白字显示屏

来电显示和语音功能

有时候, 在接听电话前, 有必要知道呼叫方是谁。我们的来电显示功能可让您知晓电话另一端的呼叫方。

方便的中文语言菜单

方便的中文显示和中文语言菜单

高清音质的扬声器电话

用于免提通话的高清音质扬声器电话

基于图标的用户友好菜单

基于图标的用户友好菜单, 轻松导航

存储多达 50 个通话记录

在话机中存储多达 50 个通话记录

10 小时通话时间

一次充电便能提供 10 小时的通话时间

100 个姓名的电话簿



时刻都能拥有您亲朋好友的电话号码: 您的电话簿能保存多达 100 个姓名。



发行日期 2015-02-06

版本: 2.2.1

12 NC: 8670 000 93931
EAN: 06 92341 07174 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com