

飞利浦 Perfect sound
无绳电话

4000 系列

2 英寸显示屏 / 白色背光
2 个话机
2 个话机

DCTG4902B



让您的家变得更时尚

靓丽的外观和高清晰音质完美结合，用户友好的设计加上易于阅读的基座和话机的黑白屏幕选择，飞利浦 4000 无绳电话机将成为您时尚居室中的流行装饰。

体验真正的便利

- 安装有 2 英寸酷炫黑白反差液晶屏
- 基于图标的用户友好菜单，轻松导航
- 方便的中文显示和中文语言菜单
- 用于免提通话的高清音质扬声器电话
- 来电显示和易于使用的语音功能

卓越的设计和性能

- 在您的电话簿里收藏多达 100 个联系人
- 长电池寿命 - 10 小时通话时间
- 在话机中存储多达 50 个通话记录
- 16 首铃声供您选择

规格

图片 / 显示

- 背光颜色: 白色
- 显示屏色彩: 黑白
- 色彩主题: 2.0 英寸 AA FSTN 反色 (128x160)
- 显示屏尺寸: 黑白: 34 毫米 x 38 毫米 (2 英寸)
- 显示屏类型: 反白液晶显示屏
- 分辨率: 128 x 160

声音

- 听筒振铃: 和弦
- 话机铃声: 2 首基本铃声 + 16 首和弦铃声

便利性

- 闹钟: 闹钟
- 通话管理: 呼叫等待*, 来电显示*
- 易于使用: 免提模式
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 多达 4 个听筒
- 背光键盘
- 扬声器电话 - 免提通话
- 可用语言: 界面: 中文, 简体中文
- 自动前缀管理
- 自动注册
- 电池电量指示灯: 3 格电池图标
- 日期 / 时间显示屏
- 话机按键: 通话记录
- 按键音开 / 关
- 键盘锁
- 话机中的菜单结构: 图标菜单
- 可设定热键: 是, 视为 IP 键
- 范围: 开阔场地 < 300 米 / 室内 < 50 米
- 信号强度指示灯: 3 格指示器
- 电源线长度: 1.8 米
- 电话线长度: 1.8 米

内存容量

- 电话簿: 100 条
- 通话记录: 50 条
- 重拨清单容量: 最近 20 个号码
- VIP 主叫用户识别

尺寸

- 基座尺寸: 83 x 108 x 101 (高 x 深 x 宽)
- 手机尺寸: 27 x 165 x 46 (高 x 深 x 宽)

功率

- 电池容量: 550 毫安时
- 电池类型: 镍氢
- 电池类型: 充电式设计
- 主电源: 交流电 100-240 伏 ~50/60 赫兹
- 电池数: 2
- 待机时间: 180
- 通话时间: 10
- 充电时间: 不足 8 小时可提供 90% 的通话时间 小时

环保设计

- 手动

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 16.8 x 14.2 x 9.8 厘米
- EAN: 69 23410 71744 0
- 总重: 0.61 千克
- 净重: 0.463 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.147 千克



发行日期 2015-02-06

版本: 2.1.1

12 NC: 8670 000 94018
EAN: 06 92341 07174 40

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com