


飞利浦 Perfect sound
子母式电话机

4000 系列

2 英寸显示屏 / 白色背光
2 个话机
2 个话机



DCTG492B

让您的家变得更时尚

始终可靠

靓丽的外观和高清晰音质完美结合，用户友好的设计加上易于阅读的基座和话机的黑白屏幕选择，飞利浦 4000 子母式电话机将成为您时尚居室中的流行装饰。

体验真正的便利

- 2.75 英寸基座 / 2 英寸话机 - 安装有酷炫黑白反差液晶屏
- 基于图标的用户友好菜单，轻松导航
- 方便的中文显示和中文语言菜单
- 用于免提通话的高清音质扬声器电话
- 来电显示和易于使用的语音功能

卓越的设计和性能

- 简便的 4 个快速拨号键，快速访问重要联系人
- 在话机电话簿中存储 100 个联系人，在基座上可存储 103 个
- 长电池寿命 - 10 小时通话时间
- 在您的电话簿里收藏多达 50 个联系人
- 16 首铃声供您选择

子母式电话机

4000 系列 2 英寸显示屏 / 白色背光, 2 个话机, 2 个话机

规格

图片 / 显示

- 背光颜色: 白色
- 显示屏色彩: 黑白
- 主显示屏类型: 反白液晶显示屏: 基座 / 话机
- 显示屏尺寸: 基座: 2.75 英寸; 话机: 2 英寸
- 分辨率: 基座: 图标式; 话机: 128 x 160

声音

- MySound: 个人声音资料
- 声室: 是, 大于 20 立方厘米
- 话机铃声: 2 首基本铃声 + 16 首和弦铃声

便利性

- 闹钟: 闹钟
- 基座按键: 寻呼键
- 电池充电指示灯
- 通话管理: 呼叫等待*, 来电显示*, 麦克风静音
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 多达 4 个听筒
- 信号强度指示
- 可用语言: 界面: 简体中文, 简体中文
- 扬声器电话 - 免提通话
- 自动挂断
- 电池电量指示灯: 3 格电池图标
- 键盘锁: 是。仅限话机
- 话机中的菜单结构: 图标菜单
- 可设定热键: 4 个热键 (基座)。1 个 IP 键 (话机)
- 范围: 开阔场地 < 300 米 / 室内 < 50 米
- 信号强度指示灯: 3 格指示器
- 电话线长度: 1.8 米
- 电源线长度: 1.8 米

内存容量

- 通话记录: 50
- 电话簿: 40 (基座), 100 (话机)
- 重拨清单容量: 最近 20 个号码
- VIP 主叫用户识别

功率

- 电池容量: 550 毫安培
- 电池类型: AAA 镍氢电池
- 电池类型: 充电式设计
- 主电源: AC 100-240V - 50/60Hz
- 电池数: 每个无线听筒 2 个
- 待机时间: 长达 180 小时
- 通话时间: 长达 10 小时
- 充电时间: 不足 8 小时可提供 90% 的通话时间

环保设计

- Eco 模式: 手动

包装尺寸

- EAN: 69 25970 71447 1
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 27.7 x 20.2 x 8.7 厘米
- 总重: 1.283 千克
- 净重: 1.006 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.277 千克

DCTG492B/93

产品亮点

16 首铃声

16 首铃声供您选择

50 个姓名的电话簿



时刻都能拥有您亲朋好友的电话号码: 您的电话簿能保存多达 50 个姓名。

酷炫黑白反差液晶屏

2.75 英寸基座 / 2 英寸话机 - 安装有酷炫黑白反差液晶屏

来电显示和语音功能

有时候, 在接听电话前, 有必要知道呼叫方是谁。我们的来电显示功能可让您知晓电话另一端的呼叫方。

方便的中文语言菜单

方便的中文显示和中文语言菜单

简便的 4 个快速拨号键

简便的 4 个快速拨号键, 快速访问重要联系人

高清音质的扬声器电话

用于免提通话的高清音质扬声器电话

基于图标的用户友好菜单

基于图标的用户友好菜单, 轻松导航

100 个姓名 (话机), 103 个姓名 (基座)

时刻都能拥有您亲朋好友的电话号码: 您的电话簿能保存多达 100 个姓名。

10 小时通话时间

一次充电便能提供 10 小时的通话时间



发行日期 2018-02-06

版本: 3.1.2

12 NC: 8670 000 93942
EAN: 06 92341 07174 64

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com