

飞利浦 Perfect sound  
带有答录机的子母式电  
话机

5000 系列  
子母式  
黑色

DCTG5671B



## 绝佳的音质

DCTG567 让打电话变得前所未有的轻松。出色的音质和简便的操作相结合，使该电话成为保持联络的理想伴侣。

### 绝不会错过电话

- 数字答录机
- 10 分钟录音时间

### 家中通话音质清晰

- 几乎无干扰
- 长达 300 米的接收范围可保证良好的接收效果

### 极致的便利性

- 亮丽的显示屏
- 可存储 50 个姓名的电话簿



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## 规格

### 图片 / 显示

- 背光
- 背光颜色: 琥珀色
- 显示屏色彩: 黑白
- 主屏分辨率: 不适用 像素
- 主屏技术: TN
- 主显示屏类型: 字母数字型

### 声音

- 听筒振铃: 乐器
- 音量控制: 音量控制上 / 下

### 便利性

- 闹钟: 否
- 基座按键: 答录机按键, 寻呼键
- 电池充电显示灯
- 通话管理: 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 显示呼叫转移, 麦克风静音
- 多基座功能: 1
- 多听筒功能: 多达 4 个听筒
- 信号强度指示
- 可用语言: 界面: 简体中文
- 扬声器电话 - 免提通话

### 网络功能

- 天线: 基座集成, 听筒集成
- 拨号: 语音, 脉冲

### 答录机远程访问

- 即插即用式答录机
- 录音时间: 长达 25 分钟

### 内存容量

- 通话记录: 10
- 电话簿: 50 个名字和号码

### 尺寸

- 基座尺寸: 189 x 167 x 88 毫米 (有线) - 91.5 x 99.5 x 73.5 毫米 (无线)
- 手机尺寸: 185 x 50 x 34 毫米 (有线) - 162 x 48.3 x 28.7 毫米 (无线)

### 电源

- 电池容量: 550 毫安培
- 电池类型: AAA 镍氢电池
- 电池类型: 充电式设计
- 主电源: AC 100-240V - 50/60Hz
- 电池数: 每个无线听筒 2 个
- 待机时间: 长达 120 小时
- 通话时间: 长达 10 小时

## 产品亮点

### 几乎无干扰

由于采用先进的数字技术, 通话不会受到其它设备的干扰。

### 长达 300 米的接收范围

通话时可在家中和周围自由走动, 室内最大范围为 50 米, 室外为 300 米 (在理想的室外条件下)。



发行日期 2014-03-13

版本: 6.3.4

12 NC: 8670 000 51314  
EAN: 87 12581 47550 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)