

飞利浦 3000 series  
DVD 播放机

DivX Ultra  
USB 2.0  
ProReader Drive  
卡拉 OK



DVP3650K

## 畅享 DVD

### 带卡拉 OK

您觉得外形大小重要吗？您有听过“简洁胜于繁琐”的理念吗？在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

#### 身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

#### 支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

#### 易于使用

- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘

#### 改进的卡拉 OK 功能

- K 歌之王，互动娱乐妙趣横生
- 卡拉 OK 录音，向朋友们展示您的演唱天分

# PHILIPS

# 产品亮点

## DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

## 多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+-R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

## ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

## 一键创建 MP3



在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件，并通过 USB 电缆将其直接存储在闪存棒或便携式媒体播放机上。在家创建 MP3 文件，无需使用电脑，甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3，享受极致的方便性。

## K 歌之王

让您的卡拉 OK 演唱带来更多乐趣和惊喜。K 歌之王功能允许多个演唱者对唱，评出最佳歌手。歌手们轮流演唱，飞利浦卡拉 OK 计分系统会分析每位歌手的演唱表现。每次演唱完后，系统都会显示一个幽默的卡通来表示歌手的演唱水平和计分。得分最高的歌手最后将获得 K 歌之王的称号！

## 卡拉 OK 录音


卡拉 OK 录音是一种先进的功能，可用来记录您的歌唱表演并将文件转换成 MP3 格式，从而可在便携式媒体播放器上播放。只需将您的闪存盘或便携式媒体播放器连接到 USB 数据线，并接入 DVD 播放机的 USB 端口，您的演唱便会以一种压缩格式编码，从而创建一个节约空间的 MP3 文件。这样，您在外出期间便可自己回味或与朋友分享自己的演唱了。

## USB 媒体连接技术




通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

## 逐行扫描




逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

## 12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

## 192kHz/24 位音频 DAC



192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用，从原始模拟声波波形捕获更多信息，从而产生更丰富的音频再现效果。

# 规格

## 文件格式

- 音频 : mp3, wma
- 图片 : JPEG, JPG
- 视频 : avi, divx, mpeg, mpg

## 视频播放

- 压缩格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统 : PAL, NTSC

## 光学播放媒体

- 可播放光盘 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 照片光盘, SVCD, VCD

## 静态照片播放

- 画面效果增强 : 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放
- 压缩格式 : JPEG

## 卡拉 OK 播放

- 标准功能 : 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制
- 高级功能 : 评分, 消音

## 图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 逐行扫描, 视频提升采样

## 音频播放

- 压缩格式 : 杜比数字, MP3, WMA, PCM
- MP3 比特率 : 8 - 320 kbps
- WMA 比特率 : 32 - 192 kbps

## 连接

- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 分量视频输出, 数字同轴输出
- 前置接口 : 麦克风输入, USB 2.0

## 便利性

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁

## 功率

- 功耗 : < 10 瓦
- 待机功耗 : < 0.5 瓦
- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz

## 声音

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 信噪比 : > 100 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫) : > 85 分贝
- 串音 (1 千赫) : > 100 分贝
- 动态范围 (1 千赫) : > 90 分贝
- 声音系统 : 杜比数字

## 附件

- 随附的附件 : AAA 电池 (x1), 音频 / 视频电缆, 快速入门指南, 遥控器, 保修单, 全球保修单, 用户手册

## 尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚) : 310 x 39.5 x 210 毫米
- 产品重量 : 1.3 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚) : 360 x 80 x 282 毫米
- 重量 (含包装) : 1.8 千克

## 外箱

- EAN: 87 12581 67267 6
- 总重 : 1.55 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高) : 36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重 : 1.2 千克
- 用户包装数量 : 1
- 自重 : 0.35 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 36 x 28.2 x 8 厘米
- EAN: 87 12581 67267 6
- 总重 : 1.55 千克
- 净重 : 1.2 千克
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 箱体
- 自重 : 0.35 千克
- 放置架子的类型 : 侧放

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量 : 1.05 千克



发行日期 2015-08-07

版本 : 4.1.3

12 NC: 8670 000 98974  
EAN: 87 12581 67267 6© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。[www.philips.com](http://www.philips.com)