

Philips
DVD 機



DVP3880K



透過 HDMI 1080p 解像度加強技術，呈現

更加銳利、清晰的畫面

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 提供更好，更銳利及更清晰的畫面
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

可播放各種電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放

連接並享受多種影音來源

- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。
- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂

方便使用

- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

CinemaPlus



用您的雙眼享受像刀片般銳利鮮明，仿如真實的畫面。高智能程式 CinemaPlus 深入每一幀的每一個像素，經過分析後再將其清晰度及顏色穩定度最佳化。結果顯而易見—您會看見更多細節，影像變得如水晶般清晰，一切都顯得無上地自然。電影之夜將比以往截然不同。

HDMI 1080p




HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾?或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾—不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟?去，它都几乎能播放出!。

USB 媒體連線



通用序列匯流排，或簡稱 USB，是可方便用於連接電腦、周邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

卡拉 OK 錄音

卡拉 OK 錄音功能是一種可以錄下您的美妙歌喉的進階功能，並能將檔案轉換為 MP3 格式以便在便攜式媒體播放機上播放。僅需將連接 USB 線的拇指磁碟機或便攜式媒體播放機插入 Philips DVD 播放機的 USB 連接埠即可。您的歌聲將以壓縮格式進行錄製，並最終轉換為節省空間的 MP3 檔案。您可隨即欣賞自己的美妙歌聲，亦可與好友一同分享。

卡拉 OK 偶像

此功能可為您的卡拉 OK 娛樂增添更多歡樂效果。卡拉 OK 偶像功能允許兩名或多名歌手進行對唱比賽。歌手可輪流演唱，Philips 卡拉 OK 計分系統會評估每位歌手的表現。演唱結束後，系統將顯示一個巨大的卡通，顯示對該名歌手演唱水平的評估及得分。待比賽終結，得分最高的歌手贏得卡拉 OK 偶像冠軍頭銜！

單鍵 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。



規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增? 功能 : 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p), 高清 (720p、1080i、1080p)

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 80 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 90 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : PAL

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA

靜態照片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增? 功能 : 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 翻相片, 高清解像度, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

連接

- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出
- 前方 / 側面連接 : USB, 咪高風

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 屏幕操作系統語言 : 巴西葡萄牙文, 英文, 韓文, 馬來語, 泰文

功率

- 功率 : < 10 瓦
- 電源 : 230V, 50 Hz
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

配件

- 附配件 : 遙控器, 用戶手冊, 保用證, 音訊 / 視訊線, 電源線, 快速入門指南, HDMI 線, 1 顆 AAA 電池

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 400 x 80 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 39 x 209 毫米

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜態畫面, MP3, DivX
- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置



出版日期 2011-11-03

版本 : 2.0.3

12 NC: 8670 000 70575
EAN: 87 12581 57793 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com