

# PHILIPS

## 有尘袋吸尘器

### EasySpeed

1400 瓦

2 个附件



FC5125/81



## 高效洁尘，轻松自在

### 小身形，大吸力

全新飞利浦 EasySpeed 吸尘器让清洁变得更加轻松。易于携带、操控和存放，并且功能强大。让您享受清新洁净的感觉。

#### 超强清洁能力

- 1400 瓦马达，实现出色清洁效果
- 两用吸尘嘴，适用于不同地面

#### 超大接触范围，达到理想清洁效果

- 超长人体工程学手柄，可触及各个角落

#### 清洁家具和专门的表面

- 小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家具

#### 存放方便

- 外形小巧，方便储藏

#### 移动自如

- 轻便小巧，让您自由移动



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# 产品亮点

## 1400 瓦马达



1400 瓦马达，实现出色清洁效果

## 两用吸尘嘴



不管是何种地板，都可实现卓越性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。

## 超长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其超长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

## 小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一



小号吸嘴和毛刷/缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家具，保持洁净表面。

## 可循环使用集尘袋




可水洗集尘袋

## 轻便小巧



因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

## 外形小巧



因其外形小巧，本产品存放起来非常方便，可为您节省宝贵的空间。

# 规格

## 设计

颜色: 亮粉

## 性能

输入功率 (最大): 1600 瓦

输入功率 (IEC): 1400 瓦

## 过滤

尘量: 1.4 升

排风滤网: 微尘滤网

马达滤网: 可水洗滤网

## 可用性

操作半径: 8 米

电线长度: 5 米

吸管类型: 2P 塑料管

手柄: 顶部和正面

管联接: 锥形

滚轮类型: 塑料

## 吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 两用吸嘴

包含附件: 2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴

附件存储: 管夹设计

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100% 可回收纸

## 重量和尺寸

产品重量: 5 千克



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。