

# PHILIPS

## 无尘袋吸尘器

### EasySpeed

1200 瓦

第五代飓风离尘技术

2 个附件



FC5226/81



## 高效洁尘，轻松自在

### 小身形，大吸力

全新飞利浦 EasySpeed 易洁系列吸尘器让清洁变得更加轻松。易于携带、操控和存放，并且功能强大。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉

#### 超强清洁能力

- 1200 瓦马达，实现高性能清洁
- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

#### 超大接触范围，达到理想清洁效果

- 超长人体工程学手柄，可触及各个角落
- 缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

#### 易于清洗

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 易于清洁的可水洗滤网
- 附加手柄，易于搬运

#### 存放方便

- 外形小巧，方便储藏

#### 移动自如

- 轻便小巧，让您自由移动



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 1200 瓦马达



1200 瓦马达，实现高性能清洁

## 缝隙吸嘴



缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

## 易于搬运




附加手柄，易于搬运。

## 飓风离尘技术 5




飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供出色的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

## 易于清洁的滤网



可水洗海绵滤网，性能更长效。

## 外形小巧



因其外形小巧，本产品存放起来非常方便，可为您节省宝贵的空间。

## 超长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其超长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

## 方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其独特的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

## 轻便小巧



因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

# 规格

## 设计

颜色: 费列罗红

## 性能

输入功率 (IEC): 1200 瓦

吸力 (最大): 300 瓦

## 过滤

尘量: 0.5 升

排风滤网: 微尘滤网

马达滤网: 可水洗滤网

## 可用性

操作半径: 8 米

电线长度: 5 米

吸管类型: 2P 塑料管

手柄: 顶部和正面

管联接: 锥形

滚轮类型: 塑料

## 吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 两用吸嘴

包含附件: 缝隙吸嘴

附件存储: 管夹设计

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100% 可回收纸

## 重量和尺寸

产品重量: 5 千克

