

PHILIPS

无尘袋吸尘器

1400 瓦

第五代飓风离尘技术

3 个附件



FC5820/81



强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到 配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力

飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，强劲清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。

超大接触范围，达到理想清洁效果

- 缝隙吸嘴帮助您清洁家具。
- 手柄集成式毛刷

易于清洗

- 附加手柄，易于搬运
- 先进的集尘桶设计，便于清洁，干净卫生

强劲清洁能力

- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离
- 1400 瓦马达，实现出色清洁效果
- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力

保护您的地板

- 大尺寸橡胶轮，有效地保护您的地板

产品亮点

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

易于搬运



附加手柄，易于搬运。

1400 瓦马达

1400 瓦马达，实现出色清洁效果

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

缝隙吸嘴

缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

集成式毛刷

可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

规格

性能

输入功率 (IEC): 1400 瓦

可用性

操作半径: 8 米

手柄: 顶部和正面

电线长度: 5 米

吸管类型: 2P 塑料管

滚轮类型: 橡胶

管联接: 锥形

吸力控制: 机身上的旋钮

设计

颜色: 魔力紫

过滤

尘量: 1 升

排风滤网: 微尘滤网

马达滤网: 可水洗滤网

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴

附件存储: 管夹设计

标准吸尘嘴: 多用途吸嘴

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 5 千克

