

PHILIPS

无尘袋吸尘器

1600 瓦

第五代飓风离尘技术

7 个附件

动物毛发



FC5828/81



超强清洁能力，地板到天花板面面俱到 配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力

飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，超强清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。

超强清洁能力

- 1600 瓦马达，实现高性能清洁
- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

超大接触范围，达到理想清洁效果

- 手柄集成式毛刷
- 缝隙吸嘴和小号吸嘴
- DiamondFlex 旋灵动吸嘴
- EasyReach 吸嘴
- 旋转的迷你涡轮刷，轻松清除毛发和绒毛

易于清洗

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 附加手柄，易于搬运
- 易于清洁的可水洗滤网
- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

产品亮点

1600 瓦马达




1600 瓦马达，可产生最大 400 瓦吸力，性能出众。

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

集成式毛刷



可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

缝隙吸嘴和小号吸嘴



小号吸嘴和缝隙吸嘴可帮助您清洁家具。

DiamondFlex 旋灵动吸嘴



吸嘴可旋转 180°，便于清洁角落和物体周围。

EasyReach 吸嘴



带有小毛刷的吸嘴，用于清洁家具顶部及底部。

迷你涡轮刷



迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷非常适合宠物主人。

方便清空的集尘桶




集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其独特的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

易于搬运




附加手柄，易于搬运。

易于清洁的滤网



可水洗海绵滤网，性能更长效。

吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

规格

设计

颜色: 闪电绿

性能

输入功率 (IEC): 1600 瓦

过滤

尘量: 1 升

排风滤网: 微尘滤网

马达滤网: 可水洗滤网

可用性

操作半径: 7.6 米

电线长度: 5 米

吸管类型: 2 节塑料伸缩管

手柄: 顶部和正面

管联接: 锥形

滚轮类型: 橡胶

吸力控制: 机身上的旋钮

吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 两用吸嘴

包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, DiamondFlex 旋
灵动吸嘴, EasyReach 吸嘴, 迷你强力毛刷

附件存储: 管夹设计

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 5 千克

