

PHILIPS

无尘袋吸尘器

1800 瓦

第五代飓风离尘技术

5 个附件

RemoteControl 遥控装置



FC5830/81



超强清洁能力，地板到天花板面面俱到 配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力

飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，超强清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。

超强清洁能力

- 1800 瓦马达，实现高性能清洁
- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

超大接触范围，达到理想清洁效果

- 缝隙吸嘴和小号吸嘴
- DiamondFlex 旋灵动吸嘴
- EasyReach 吸嘴

即时轻松的控制

- 遥控手柄，即时轻松地进行控制

易于清洗

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 超长人体工程学手柄，可触及各个角落
- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

产品亮点

1800 瓦马达



1800 瓦马达，可产生最大 450 瓦吸力，性能出众。

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

缝隙吸嘴和小号吸嘴



小号吸嘴和缝隙吸嘴可帮助您清洁家具。

DiamondFlex 旋灵动吸嘴




吸嘴可旋转 180°，便于清洁角落和物体周围。

EasyReach 吸嘴




带有小毛刷的吸嘴，用于清洁家具顶部及底部。

超长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其超长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

遥控手柄



集成遥控手柄可让您通过指尖轻松改变吸力。此功能可使您轻松便捷地控制。

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其独特的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

规格

设计

颜色: 黑金

性能

输入功率 (IEC): 1800 瓦

过滤

尘量: 1 升

排风滤网: 微尘滤网

马达滤网: 可水洗滤网

可用性

操作半径: 7.6 米

电线长度: 5 米

吸管类型: 2 节塑料伸缩管

手柄: 顶部和正面

管联接: 锥形

滚轮类型: 橡胶

吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 两用吸嘴

包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, DiamondFlex 旋

灵动吸嘴, EasyReach 吸嘴

附件存储: 管夹设计

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 5 千克

