

# PHILIPS

## 无尘袋吸尘器

### EasyPro Expert

1400 瓦

EPA 10 滤网

1.5升

强劲强力吸嘴

FC5835/81



## 性能全面。强力吸尘。

采用第六代飓风离尘技术和 TriActive 吸嘴

飞利浦 EasyPro Expert 无尘袋吸尘器，采用第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。

### 非凡效果

- 第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果
- 1400 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果
- TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作
- 气动式强劲强力吸嘴，实现卓越清洁
- EPA10 滤网，获得健康空气

### 省力清洁

- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
- 附加手柄，易于搬运
- 先进的集尘桶设计，便于清洁，干净卫生
- 手柄集成式毛刷，操控方便
- 缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄空间

### 关爱您和您的家庭

- 柔和噪音，让您获得愉悦的清洁体验
- 大尺寸橡胶轮，有效地保护您的地板

# 产品亮点

## 第六代飓风离尘技术



采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，减少空气阻力并确保非凡的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

## 1400 瓦马达




1400 瓦马达，可产生高达 330 瓦的吸力，性能出众。

## TriActive 吸嘴



TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

## 气动式强劲强力吸嘴



气动式强劲强力吸嘴可进行深度清洁，使用转刷有效去除微小的灰尘颗粒和毛发，从而获得卓越的地毯和硬地板清洁功效。

## EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。其可以滤除小灰尘颗粒，并可与旋风气流结合使用，这可以防止滤网快速堵塞，带给您卓越持久的过滤效果。

## 吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

## 附加手柄

附加手柄，易于搬运

## 方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

## 集成式毛刷



可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

## 缝隙吸嘴和小号吸嘴

缝隙吸嘴和小号吸嘴可帮助您清洁狭窄空间和家具。

## 柔和噪音

得益于专门设计的结构和所用的材料，吸尘器产生的噪音变得非常柔和，可为您提供愉悦的清洁体验。

## 大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

# 规格

## 性能

输入功率 (IEC): 1400 瓦  
声压级: 82 分贝  
吸力 (最大): 330 瓦

## 可用性

操作半径: 7.6 米  
手柄: 顶部和正面  
电线长度: 5 米  
吸管类型: 2 节金属伸缩管

滚轮类型: 橡胶  
管联接: 活动锁  
吸力控制: 电子产品

## 设计

颜色: 金属紫

## 过滤

尘量: 1.5 升  
排风滤网: EPA 10 滤网  
过滤系统: 旋风

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, 集成式毛刷  
附加吸尘嘴: 强劲强力吸嘴  
标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴

