

飞利浦 MiniVac
手持式吸尘器

车载
12 伏



FC6093



飞利浦推出的首款防过敏手持式吸尘器

适用于车载和家用

飞利浦 12 伏车载手持式吸尘器 FC6093/01 具有 HEPA 过滤网，即使是非常细小的灰尘也可以捕获。它是可同时适用于汽车和家庭的理想装备。它的电池为您在家中使用时带来“无线”自由。而车载充电插头可为您在车内除尘提供更多的时间。

保护环境，电量持久

- 环保镍氢电池，电量持久

净化排出的空气，避免二次污染

- HEPA 过滤网可过滤细小灰尘

清洁更舒适

- 极静

易于清空，清洁卫生

- 一键式易拆卸吸嘴，可在洗碗机内清洗

适用于任何地方 - 即使在您的汽车内!

- 毛刷，可弯曲的缝隙吸嘴及旋风集尘技术

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

环保镍氢电池，电量持久



镍氢 (NiMH) 电池是环保电池。这意味着它不含剧毒元素，因而对环境的危害更小。此外，镍氢 (NiMH) 电池的电量更持久，确保了长时间的稳定操作。

HEPA 过滤网可过滤细小灰尘



HEPA 过滤网可确保将细小的灰尘和微型寄生虫都留在集尘盒内。

极静



飞利浦手持式吸尘器带有强劲的马达，特殊的流线型设计使其极为安静。舒适的噪音级别使您随时都可以打扫房间。

一键式易拆卸吸嘴，可在洗碗机内清洗



飞利浦手持式吸尘器不仅清空简单、快速，而且清洗起来十分卫生。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸，所以您无须接触灰尘即可清空吸尘器。当需要清洁吸嘴时，只需将其放在洗碗机中，您就可以始终保持手持式吸尘器洁净、无尘。

毛刷，可弯曲的缝隙吸嘴及旋风集尘技术



带充电电池 (12 伏) 的飞利浦手持式吸尘器具有不限运行时间且带有车载插头的特殊车载清洁套件，这意味着消费者只需一次就可彻底清洁汽车。此型号还附带有灵活的超长缝隙吸嘴，可以轻松清洁汽车座位周围和其它难以清洁的区域。

旋风双重过滤



飞利浦迷你吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉更细小的灰尘颗粒。

规格

设计

- 颜色：钛金属和橙红色
- 设计功能：半透明集尘箱

过滤

- 尘量：0.5 升
- 过滤系统：双重 HEPA

吸尘嘴和附件

- 其他附件：车载插头，充电座

性能

- 气流 (最大)：840 升/分钟
- 电池类型：镍氢电池
- 电池电压：12 伏
- 充电时间：16-18 小时
- 输入功率 (最大)：120 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：79 分贝
- 运行时间：11 分钟
- 吸力 (最大)：22 瓦
- 真空 (最大)：4.2 千帕

可用性

- 特殊功能：充电显示灯，直接充电插头，软质手柄

重量和尺寸

- 小包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高)：403 x 393 x 444 毫米
- 每个小包装盒的产品：4
- 包装尺寸 (长 x 宽 x 高)：195 x 190 x 426 毫米
- 产品重量：1.5 千克



发行日期 2013-01-24

版本：4.8.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com