

PHILIPS

立式吸尘器

MiniVac

有线二合一：立式和手持式

无尘袋旋风

900 瓦

3 重 HEPA 过滤

FC6132/01



有效过滤即使是非常细小的灰尘

采用 HEPA 过滤系统的二合一手持式吸尘器

这款飞利浦 MiniVac 二合一吸尘器可满足您的所有清洁需要：清洁地面时可用作把杆，同时也可用作手持式吸尘器以用于其它清洁用途。卓越 HEPA 排气过滤网可过滤即使是非常细小的灰尘。

净化家中的空气

- 卓越 HEPA 排气过滤网可过滤细小灰尘

手持式吸尘器，吸力强劲

- 900 瓦马达

二合一系统，快速清洁各式地面

- 带简易绕线装置的手柄

易于清空

- 一键式易拆卸吸嘴，容易清空

持久吸力

- 采用旋风气流技术，具有 3 重过滤系统

产品亮点

卓越 HEPA 排气过滤网



卓越 HEPA 排气过滤网可确保将细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内，因此排出的完全是清新空气。

900 瓦马达



强劲的 900 瓦马达可确保对于手持式吸尘器而言强劲的吸力，从而可实现至佳的清洁效果。

带绕线装置的手柄



这款手持式吸尘器可用于清洁地面，也可用作手持式吸尘器。可释放的把杆具有简易绕线装置，因此该手持式吸尘器不但使用起来很便捷，而且存放也很方便。

一键式易拆卸吸嘴



飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

旋风三重过滤



飞利浦手持式吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的卓越吸力和持久的清洁性能。其三重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉细小的灰尘颗粒。卓越 HEPA 排气过滤网可确保将细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内。

软质手柄



软质手柄令把杆和吸尘器握起来都十分舒适。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。

规格

设计

颜色: 柔白色和鲜橙色
设计功能: 半透明集尘箱

过滤

尘量: 0.4 升
过滤网型号: HEPA

吸尘嘴和附件

其他附件: 线夹
标准吸尘嘴: 地板吸嘴

性能

气流 (最大): 24.5 升/分钟
输入功率 (最大): 900 瓦
噪音强度 (Lc IEC): <84 分贝
吸力 (最大): 150 瓦
真空 (最大): 15.5 千帕

可用性

电线长度: 7 米
特殊功能: 软质手柄

重量和尺寸

小包装盒尺寸 (长x宽x高): 475 x 225 x 670 毫米
每个小包装盒的产品: 3
包装尺寸 (长x宽x高): 460 x 215 x 215 毫米
产品重量: 2.8 千克

