

PHILIPS

käsitolmuimeja

MiniVac

4,8 V aku

Tolmukotita, keeriseline

Pilu- ja hariotsak, kaabits

Märjalt ja kuivalt

FC6142/01



Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks Kuiv- ja märgpuhatussüsteem ning aerodünaamiline otsak

Nautige selle võimsa Philips MiniVac Wet & Dry 4,8 V käsitolmuimejaga paremaid tulemusi. Kuiva ja märja süsteemi abil saate puhastada mugavalt nii mahavoolanud vedelikke kui ka kuiva mustust. Aerodünaamilise disainiga otsak hoolitseb selle eest, et tolmuimemine oleks veelgi parem.

Suur võimsus garanteeritud

- Võimsad 4,8 V NiMH akud

Tagab suurepärase puhtuse

- Aerodünaamilise otsaku disain paremaks tolmuimemiseks

Optimaalne filtreerimine

- Kaheastmeline, tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Lihntne kasutada

- Silmuseline käepide tagab parima haarde
- Ühe liigutusega lahtiklopsatav otsak tagab lihtsa tühjendamise

Alati käepärane

- Väike laadimisalus (seinale ja lauale)

Esiletõstetud tooted

Väike laadimisalus (seinale ja lauale)



Philipsi Mini Vaci võite hoida mugaval laadimisalusel, mis on monteeritud seinale või paigutatud lauale. See tähendab, et Mini Vac oma võimsa laetava patareiga on alati kasutusvalmis.

Kaheastmeline, tolmuksitita, keeriseline



Keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja kindlustab optimaalse, suure imemisvõimsuse ning kestva puhastustõhususe. Selle kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab suurema mustuse, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.

Aerodünaamilise otsaku disain

Philipsi MiniVaci käsitolmuimeja aerodünaamilise otsaku disain aitab tagada isegi kõige väiksemate tolmuosakeste optimaalse sisseimemise. Otsaku

ergonoomiline kuju aitab teil tolmu imeda isegi kõige raskemini juurdepääsetavatest kohtadest.

Mugav käepide



Philipsi Mini Vac on käepide, mis tagab optimaalse haarde. Te saate võtta Mini Vaci soovikohaselt kätte võtta. Pehme kummikate on õrn, kuid tagab vajaliku haardetugevuse.

Võimsad 4,8 V NiMH akud



Võimsad 4,8 V NiMH akud

Ühe liigutusega lahtiklopsatav otsak

Philipsi MiniVaci tolmuimejat on lihtne tühjendada ja hügieeniliselt puhastada. Philipsi MiniVaci on otsak, mille saate hõlpsasti vaid ühe liigutusega eemaldada – seega ei pea te MiniVaci tühjendamiseks mustust puudutama.

Spetsifikatsioon

Disain

Värvus: Sinine

Disainielemendid: Poolläbipaistev tolmukamber

Filtreerimine

Tolmumaht: 0,5 l

Filtreerimissüsteem: Märg ja kuiv süsteem

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: Laadimisalus

Jõudlus

Aku pinge: 4,8 V

Laadimisaeg: 16-18 tund(i)

Sisendvõimsus (max): 56 W

Tööaeg: 9 minut(it)

Imemisvõimsus (max): 9 W

Vaakum (max): 2,9 kPa

Õhuvoog (max): 530 l/s

Helitugevus: 76 dB

Kaal ja mõõtmed

Pakendi mõõtmed (p x l x k): 508 x 335 x 490 mm

Toote kaal: 1,4 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 460 x 160 x 160 mm

