


飞利浦 SmartStar  
立式吸尘器

• 12 伏



FC6151/01



## 轻松享受洁净的地板

轻松过滤细尘、毛发及其它污垢

使用飞利浦 SmartStar 吸尘器轻松享受洁净的地板。借助旋风吸力和快速转动滚刷，其可以吸附细尘、毛发及污垢，清洁效果比扫帚更佳。由于可以不接电源线使用，所以极为便利！

### 省力清洁

- 轻松操控，省力清洁

### 随处清洁

- 充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在

### 过滤细尘

- 旋风吸力，有效过滤细尘

### 捕捉所有毛发

- 快速转动滚刷，轻松捕捉所有毛发

### 存放方便，不占地方


- 可折叠手柄，存放轻松随意，不占地方



# PHILIPS


## 产品亮点

### 轻松操控




立式吸尘器的扫帚形设计，便于在使用期间进行操控。

### 充电使用，无需拖带电源线




通过充电电池实现的无绳操作，让您能够清洁任何地方。

### 旋风吸力




立式吸尘器的旋风吸力可捕捉所有细尘，从空气中将其过滤掉。

### 快速旋转的毛刷滚筒



快速转动滚刷，轻松捕捉所有毛发

### 可折叠手柄



只需轻触按钮即可折叠手柄，降低一半高度。这可使产品更加紧凑，易于存放。

### 单键式释放系统



按下释放钮可自动打开集尘桶盖，令除尘更容易。

## 规格

### 吸尘嘴和附件

- 其他附件：充电座

### 设计

- 颜色：兰花紫
- 设计功能：半透明集尘箱

### 过滤

- 尘量：0.5 升
- 过滤系统：双重旋风操作

### 性能

- 电池类型：镍氢电池
- 电池电压：12 伏
- 充电时间：16-18 小时
- 噪音强度 (Lc IEC)：82 分贝
- 运行时间：20 分钟

### 重量和尺寸

- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：266 x 205 x 542 毫米
- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）：245 x 175 x 1030 毫米
- 产品重量：2.8 千克



发行日期 2013-05-31

版本：2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)