




飞利浦 DailyDuo  
立式吸尘器

16.8 伏

牡蛎银



FC6161/02

## 为您的日常清洁带来超凡体验

无绳式二合一，吸力持久

借助飞利浦 DailyDuo，享受每天清新洁净的感觉。此立式 / 手持二合一吸尘器采用无绳操作，通过其可轻松拆装的握柄，同时为您清洁地板和家具。满足您每天快速清洁的需要！

### 卓越的清洁效能

- 强劲的 16.8 V 电池，确保超强吸力

### 理想过滤

- 双重无尘袋旋风气流，实现最佳过滤效果
- 旋风 HEPA 过滤系统，过滤效果更持久

### 多功能二合一

- 二合一功能，同时清洁地板和家具
- QuickDraw 释放系统，握柄拆装更容易

### 随处置放，顺心顺手

- 自立式储放位，随时随地放置

### 随处清洁

- 充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在

**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 强劲的 16.8 V 电池

强劲的 16.8 V 电池，确保超强吸力

### 双重无尘袋旋风




无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

### 旋风 HEPA 过滤系统




多重 HEPA 过滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合，可防止其快速堵塞，带给您更好更持久的过滤效果。

### 二合一功能




二合一功能，将立式和手持式吸尘器合为一体，令清洁地板和家具更轻松。

### QuickDraw 释放系统




借助 QuickDraw 释放系统，您只要一只手，便可轻松从把杆上取下手持装置，因此立式和手持式使用轻松转换。

### 自立式储放位置



把杆具有方便的储放位置，随时保持直立，有无手持装置均可。因此，您可以随意将吸尘器放在任何地方，甚至在清洁的时候也能直立放置。

### 充电使用，无需拖带电源线



通过充电电池实现的无绳操作，让您能够清洁任何地方。

## 规格

### 设计

- 颜色：牡蛎银
- 设计功能：半透明集尘箱

### 过滤

- 尘量：0.5 升
- 过滤系统：旋风 HEPA 过滤系统

### 吸尘嘴和附件

- 附件：清洁刷，缝隙吸尘嘴
- 附件存储：充电座内
- 其他附件：充电座

### 性能

- 气流（最大）：850 升 / 分钟
- 电池类型：镍氢电池
- 电池电压：16.8 伏
- 充电时间：7 小时
- 输入功率（最大）：100 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：<84 分贝
- 运行时间：20 分钟
- 吸力（最大）：17 瓦
- 真空（最大）：4 千帕

### 重量和尺寸

- 小包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）：465 x 245 x 640 毫米
- 每个小包装盒的产品：2
- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：225 x 235 x 625 毫米
- 产品重量：3.3 千克



发行日期 2012-08-09

版本：3.5.1

EAN: 87 10103 55233 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com