

# PHILIPS

除螨吸尘器 / 除螨仪

去除灰尘和螨虫

减少过敏原

棉织物表面

450 瓦



FC6232/81



## 安全有效地去除灰尘和螨虫 适合防过敏家庭

飞利浦除螨吸尘器可轻松有效地去除棉织物表面的灰尘和螨虫。它具有三种功能，清洁棉织物表面轻而易举。您还可以减少过敏原，营造防过敏的家居环境。配有紫外线灯。

### 安全有效地去除灰尘和螨虫

- 强力振动垫可振松尘垢
- 450 瓦马达强力去除灰尘和螨虫
- HEPA 12 过滤网确保灰尘不会再次逃逸
- 适合清洁家中的所有柔软表面
- 三种不同的清洁模式适合您的需求

### 安全紫外线灯

- 包含飞利浦紫外线灯
- 三个安全传感器自动关熄紫外线灯

### 小巧易用

- 警告信号确保集尘桶放置正确
- 易于操作的集尘桶，可快速倾倒尘垢
- 随附小号维护刷，使产品保持洁净
- 5 米电源线，便于轻松清洁每个角落

## 产品亮点

### 振动垫



三个垫脚每分钟高速振动 3600 次，强力振松棉织物表面的灰尘和污垢。

### 强劲吸尘马达

450 瓦强劲马达与 8.2 厘米口径吸口相结合，确保有效去除棉织物表面的灰尘和螨虫，减少家中的过敏原。

### HEPA 过滤网



HEPA 12 过滤网可去除排出空气中 99.5% 的灰尘颗粒。这可以将灰尘安全地收集在容器中，有效防止二次产生污染。

### 适合所有柔软表面



安全有效地去除床、沙发、毛绒玩具、靠垫和所有其他棉织物表面上的灰尘和螨虫，营造防过敏原的家居环境。

### 清洁模式选择

三种不同的模式，使您可以选择不同设置清洁特定的表面，有效地满足您的清洁需求。

### 飞利浦紫外线灯

包含飞利浦紫外线灯。

### 自动熄灭紫外线灯

三个安全传感器可检测产品是否与表面接触。自动熄灭紫外线灯功能可确保始终安全运行。

### 集尘桶传感器

警告信号确保集尘桶放置正确。

### 方便清空的集尘桶




易于操作的集尘桶使灰尘处理既简单又卫生。

### 小号维护刷



随附小号清洁刷，使产品保持洁净。

### 轻松触及每个角落



5 米电源线，便于轻松清洁每个角落。

## 规格

### 附件

清洁刷  
附加过滤片

### 灰尘处理

排风滤网: HEPA 12  
过滤系统  
灰尘箱传感器  
滤网位置传感器  
出口排风滤网

### 性能

输入功率 (IEC): 450 瓦  
击打速度: 3600 次/分

### 可用性

电线长度: 5 米  
切换功能

### 重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 425 x 300 x 190 毫米  
产品重量: 3 千克

### 设计

颜色: 黑金

