

PHILIPS

除螨吸尘器

去除灰尘和螨虫

减少过敏原

棉织物表面

无线设计



FC6333/81



性能全面。无线去除螨虫

适合过敏家庭

飞利浦无线除螨吸尘器可轻松有效地去除棉织物表面的灰尘和螨虫。它具有三种主要清洁功能，由强劲 18 伏锂电池供电，无线缆牵绊之忧，性能卓越，操作灵便。

安全有效地去除灰尘和螨虫

- 强劲的 18 伏锂电池实现卓越强劲的性能
- 强力振动垫可振松尘垢
- 原装飞利浦杀菌紫外线灯
- HEPA12 可滤除高达 99.5% 的过敏原和灰尘
- 4 种清洁模式选择器，可满足不同的清洁需要

方便且安全

- 无线功能可运行 30 分钟的时间
- MAX 速度设置，适合灰尘大的环境，可运行长达 20 分钟的时间
- 紫外线灯安全传感器
- 智能充电
- 具有传感器的易于操作的集尘桶

附件

- 随附小号清洁刷
- 带清洁刷支架的保护盖，专为紫外线灯及收纳设计

产品亮点

18 伏锂电池



飞利浦无线除螨吸尘器可轻松有效地去除棉织物表面的灰尘和螨虫。其具有三种主要清洁功能，由强劲 18 伏锂电池供电，无线缆牵绊之忧，性能卓越，操作灵便。

振动垫



三个垫脚每分钟高速振动 3600 次，强力振松棉织物表面的灰尘和污垢。

飞利浦紫外线灯



无线除螨吸尘器配有飞利浦原装紫外线杀菌灯 - 4 瓦功率。

HEPA12 过滤



HEPA12 过滤网确保高达 99.5% 的过敏原和灰尘不会再次逃逸。

4 种清洁模式



四种不同的模式，使您可以选择不同设置清洁特定的表面，满足您的清洁需求。

无线性能



卓越的无线功能可让您不再受电源线的牵绊，随心所欲地清洁所需的位置。18 伏高功率充电锂电池提供持久的清洁性能，可运行长达 30 分钟的时间。您可以在 5 小时内安全地为电池充电。

MAX 设置



MAX 速度设置，可以在需要时提供强劲吸力，可运行长达 20 分钟的时间。

紫外线灯安全传感器



三个安全传感器可检测产品是否与表面接触。自动熄灭紫外线灯功能可确保始终安全运行。

智能充电




智能充电系统可在产品充满电后自动关闭，因此不会出现过度充电的现象。这样可以保护电池并延长产品的使用寿命。充电时间为 5 小时。

方便清空的集尘桶



易于操作的集尘桶使灰尘处理既简单又卫生。另外，集尘桶具有传感器，可确保集尘桶放置正确。

保护盖



紫外线灯的卓越的保护盖附件，带给你清洁刷支架。

小号清洁刷



随附小号清洁刷，使产品保持洁净。

规格

性能

电池类型: 锂电池
电池电压: 18 伏
充电时间: 5 小时

设计

颜色: 灰黑金属色

过滤

马达滤网: HEPA 12 过滤网

吸尘嘴和附件

包含附件: 毛刷, 额外滤网, 保护盖

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 300x425x190 毫米
产品重量: 2.5 千克

