

# PHILIPS

手持式多功能蒸汽清洁器

MultiSteam

800 瓦

2 个微纤维清洁软垫

强力喷嘴



FC7008/81



## 随时用蒸汽对表面进行卫生地清洁

不用化学清洁剂即可去除顽固污渍，杀灭细菌

飞利浦 MultiSteam 可用蒸汽清除顽固污渍和油脂。仅用蒸汽便可杀灭 99.9% 的细菌，享受理想卫生的清洁效果。蒸汽喷嘴可触及各个角落，微纤维软垫可带起和吸走灰尘。

### 清洁过程 100% 不需要使用化学清洁剂

- 无需清洁剂，表面无残留

### 卫生的清洁效果

- 蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌和霉菌

### 易于使用

- 轻便、小巧，易于存放
- 指示何时可用
- 配备 2 块微纤维清洁软垫

### 即使非常顽固的污渍也可以轻松去除

- 可水洗且耐用的微纤维清洁软垫
- 轻松清洁平滑表面的顽固污渍和油渍

### 最长伸展距离可清洁各个角落

- 三角蒸汽喷嘴可清洁所有区域
- 强力喷嘴可清洁狭窄的角落

## 产品亮点

### 清洁过程 100% 不需要使用化学清洁剂



飞利浦 MultiSteam 仅使用水，不会在表面留下任何残留。

### 清除细菌和霉菌

Kills up to  
**99.9%**  
of bacteria

有了飞利浦 MultiSteam，便可尽情享受卫生的清洁效果。MultiSteam 仅使用水（无需使用化学物质）便可杀灭 99.9% 的细菌和霉菌。

### 可水洗的微纤维清洁软垫




随附2块耐水洗微纤维清洁软垫，可反复使用。柔软的微纤维清洁软垫可将地板污垢和灰尘轻轻地打散带起吸入。微纤维清洁软垫可机洗，易于装卸。

### 易于使用

MultiSteam 小巧紧凑，易于存放，触手可及。轻便的设计令长时间清洁也轻松惬意。

### 指示何时可用



加热时，指示灯会变成白色，产品可输出蒸汽时蓝色指示灯会开始闪烁。SteamCleaner Multi 不到 45 秒即可为整个清洁过程提供持续蒸汽。

### 吸收性能超强的微纤维软垫



微纤维软垫经过专门设计，可在蒸汽清洁时带起和吸走表面的各种污垢和灰尘，轻松清洁，一步到位。

### 即使非常顽固的污垢也可以轻松清洁



高温蒸汽轻松溶解油脂和污垢。众所周知蒸汽能有效清除各种污渍和污垢。

### 最长伸展距离



用三角蒸汽吸嘴和随附的微纤维软垫清洁平滑表面。一次去除污垢和污渍。得益于三角形设计，既可以清洁表面，也可以用前端尖型设计清洁各个角落。

### 强力喷嘴可清洁各个角落



强力蒸汽喷嘴具有专门设计的卓越形状，可以清洁狭窄角落（如通风罩）以及传统工具无法触及的区域。

# 规格

## 设计

颜色: 鲜绿色

## 性能

输入功率 (最大): 800 瓦

## 可用性

电线长度: 2.5 米

## 重量和尺寸

产品重量: 0.7 千克

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 2 个微纤维清洁软垫

清洁: 可水洗微纤维软垫

蒸汽喷嘴: 强力蒸汽喷嘴, 三角蒸汽喷嘴

## 蒸汽管理

加热时间: <45 秒

吸尘嘴处的蒸汽温度: >100 °C

不需要使用化学清洁剂: 100 %

