

# PHILIPS

## 蒸汽洁地板湿洗机

### Steam Plus

清扫和蒸汽清洁二合一

30 秒加热时间

2 个微纤维清洁软垫

所有硬地板



FC7020/81

## 使用蒸汽清洁使地板保持闪亮洁净 清扫和蒸汽清洁一次完成

使用飞利浦 SteamPlus 蒸汽洁 FC7020 保持您家中的地板闪亮洁净。蒸汽可以杀灭细菌和霉菌，因此您可以享受最为卫生的清洁效果。清扫和蒸汽清洁机的组合让您省时、省力。

#### 卫生的清洁效果

- 蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌和霉菌
- 1300 瓦功率，提供强劲蒸汽

#### 省时省力

- 清扫和蒸汽清洁一次完成
- 超快干燥时间

#### 清洁过程 100% 不需要使用化学清洁剂

- 地板上无残留
- 适合使用自来水

#### 配备 2 块微纤维清洁软垫

- 可水洗且耐用的微纤维清洁软垫

#### 自动关熄

- 暂停使用时蒸汽功能即停止



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 产品亮点

### 可以杀灭细菌和霉菌




享受飞利浦 SteamPlus 蒸汽洁带来的最卫生的蒸汽清洁效果。飞利浦 SteamPlus 蒸汽洁可杀灭多达 99.9% 的细菌和霉菌。为各种硬地板消毒，而且清洁过程完全无需使用化学物质，仅需使用水。

### 1300 瓦功率，提供强劲蒸汽



1300 瓦令加热时间更加迅速。不到 30 秒 SteamPlus 蒸汽洁即可使用蒸汽清洁。当 SteamPlus 蒸汽洁可以输出蒸汽时，LED 指示灯由白色变为蓝色。

### 清扫和蒸汽清洁一次完成



仅需一步便可实现清洁目的。清扫与蒸汽拖地的结合的 SteamPlus 蒸汽洁可节省您的时间和精力。清扫功能可去除地板污垢、灰尘及其它碎屑，蒸汽拖地功能则可对地板进行杀菌消毒。这两种功能您也可以分别使用或同时使用一次完成地板清洁。

### 超快干燥时间



飞利浦 SteamPlus 蒸汽洁可为您节省清洁时间。不但可以有效地去除可见及不可见的污垢，并且 SteamPlus 蒸汽洁可保持地面的干燥。

### 清洁过程 100% 不需要使用化学清洁剂



SteamPlus 仅使用水进行工作。其不会在地板上留下任何化学残留物。

### 可水洗的微纤维清洁软垫



随附 2 块耐水洗微纤维清洁软垫，可反复使用。柔软的微纤维清洁软垫可将地板污垢和灰尘轻轻地打散带起吸入。微纤维清洁软垫可机洗，易于装卸。

### 自动关熄功能确保您的安全



蒸汽清洁期间，如果暂停使用，SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机直立状态下自动停止释放蒸汽，更加安全，让您高枕无忧。

### 适合使用自来水



SteamPlus 专为使用自来水清洁而研发。其活性除垢滤心可自动除水垢。为防止钙化，同时在使用寿命期间获得理想性能，我们建议至少每 6 个月更换一次活性除垢滤心。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 设计

颜色: 星光白和弹力蓝

## 设计功能

尘室和水箱: 半透明

## 性能

噪音强度 (Lc IEC): <75 分贝

输入功率 (IEC): 1300 瓦

## 蒸汽管理

加热时间: <30 秒

运行时间 (蒸汽): 20 分钟

蒸汽容量: 20 克/分钟

吸尘嘴处的蒸汽温度: >100 °C

水箱容量: 450 毫升

活性除垢滤芯

## 可用性

可调节伸缩杆: 100 - 120 厘米

电线长度: 6 米

组装可分离式杆: 从机身 (一枚螺钉)

待机模式: 蒸汽自动关熄

电源线存储装置: 位于握柄上

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 1 个垫架

清洁: 可水洗微细纤维软垫, 快速转刷

## 重量和尺寸

微细纤维软垫尺寸: 27x11 厘米

吸尘嘴尺寸: 28x18x4.5 厘米

重量 (千克): <3 千克

