

PHILIPS

吸尘器尘袋

s-bag

4 个集尘袋

一项标准适合所有吸尘器

寿命延长 50%

15% 更多容量

FC8021/06



全球畅销的集尘袋

更持久的性能，更高效的过滤

高效能集尘袋 s-bag[®] 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag[®] 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。

一项标准，毫不费力

- 通用标准，方便选择

更佳的效能和过滤度

- 过滤 99% 的细尘
- 使用寿命比传统纸袋延长 50%
- TÜV 认证，值得信赖的效果

卓越品质和卫生

- 瑞典制造的高耐用合成材料
- 卫生闭合系统，易于处理



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

产品亮点

通用标准



原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag[®] 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag[®] 徽标。

高过滤能力

该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。

高耐用材料



高效能集尘袋 s-bag[®] 由瑞典生产的高耐用合成材料制成。

卫生闭合系统



飞利浦 s-bag[®] 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。

持久性能



高效能集尘袋 s-bag[®] 的使用寿命比传统纸袋延长 50%。集尘袋的专用合成材料配以增加的 15% 容量可确保最佳气流，令吸尘器的吸力更为持久。

TÜV 认证



飞利浦高效能集尘袋 s-bag[®] 已经通过了独立测试，并获得了 TÜV Rheinland Group 的认证。

规格

附件规格

尘袋数量: 4
尘袋材料: 4 层合成

适用于

AirStar: FC8220 - FC8229
City-Line: FC8400 - FC8439
EasyLife: FC8130 - FC8139
Expression: FC8600 - FC8629
HomeHero: FC8910 - FC8919
Impact: FC8350 - FC8399
Jewel: FC9050 - FC9079
Mobilo: FC8500 - FC8579
Performer: FC9150 - FC9179
PowerLife: FC8450 - FC8459
极静之星: FC9300 - FC9319
小巧灵动: FC8230 - FC8260
专家: FC9100 - FC9139
工作室 (电源): FC9080 - FC9089
海量: FC9000 - FC9029
Electrolux 家族: Electrolux 有尘袋吸尘器,
Tornado 有尘袋吸尘器, Zanussi 有尘袋吸尘器



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。