

# PHILIPS

## 有尘袋吸尘器

### EasySpeed

1200 瓦

微尘滤网

1.5 升



FC8083/81



## 外观小巧，内在强劲

### 轻盈小巧的吸尘器

飞利浦真空吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。享受任意移动的自由体验和卓越的清洁效果。

#### 清洁效果更佳

- 1200 瓦马达可产生强大的吸力
- 两用吸尘嘴，适用于不同地面

#### 存放方便

- 轻便小巧，让您自由移动

#### 易于清洗

- 带绕线装置，附加手柄，易于搬运
- 开/关和功率控制功能集成于 1 个按钮
- 可循环使用集尘袋

#### 超大接触范围，达到理想清洁效果

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落
- 二合一缝隙吸嘴和毛刷，高效清洁家具

## 产品亮点

### 加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

### 1200 瓦马达



该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

### 附加手柄，易于搬运




带绕线装置，附加手柄，易于搬运。

### 两用吸尘嘴


不管是何种地板，都可实现卓越性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑地板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现卓越轻柔的清洁。

### 轻便小巧



因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

### 功率控制功能



开/关和功率控制功能集成于 1 个按钮。

### 可循环使用集尘袋

可水洗的集尘袋，以免接触灰尘。

### 二合一缝隙吸嘴和毛刷

二合一缝隙吸嘴和毛刷，高效清洁家具。

## 规格

### 性能

输入功率 (IEC): 1200 瓦  
吸力 (最大): 200 瓦

### 设计

颜色: 鲜绿色

### 过滤

尘量: 1.5 升  
排风滤网: 海绵滤网  
马达滤网: 微尘滤网

### 可用性

操作半径: 7 米  
电线长度: 4.5 米  
吸管类型: 2P 塑料管  
手柄: 顶部  
满尘指示灯  
管联接: 锥形  
滚轮类型: 塑料  
吸力控制: 机身上的旋钮

### 吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 两用吸嘴  
包含附件: 2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴, 较长的弯曲工具

### 重量和尺寸

产品重量: 2.8 千克

### 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料  
用户手册: 100% 可回收纸

