

# PHILIPS

## 无尘袋吸尘器

1200 瓦

第三代飓风离尘技术

4 个附件



FC8086/81



## 外观小巧，内在强劲

### 轻盈小巧的吸尘器

飞利浦吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。享受任意移动的自由体验。

#### 清洁效果更佳

- 1200 瓦马达可产生强大的吸力
- 飓风离尘技术一次即可将灰尘和空气分离

#### 存放方便

- 轻便小巧，让您自由移动
- 外形小巧，方便储藏

#### 易于清洗

- 易于清洁的可水洗滤网
- 带绕线装置，附加手柄，易于搬运
- 开/关和功率控制功能集成于 1 个按钮
- 先进的集尘桶设计，方便清空

#### 超大接触范围，达到理想清洁效果

- 缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

## 产品亮点

### 1200 瓦马达

该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

### 飓风离尘技术

飓风离尘技术通过三个高效步骤，为您带来出色的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

### 缝隙吸嘴和小号吸嘴

小号吸嘴和缝隙吸嘴可帮助您清洁家具。

### 易于清洁的滤网



可水洗海绵滤网，性能长效。

### 加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

### 附加手柄，易于搬运




带绕线装置，附加手柄，易于搬运。

### 轻便小巧




因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

### 功率控制功能



开/关和功率控制功能集成于 1 个按钮。

### 外形小巧



外形小巧，方便储藏。

### 方便清空的集尘桶

集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘外渗。单按钮底盖操作，清洁轻松自如。

## 规格

### 性能

输入功率 (IEC): 1200 瓦  
吸力 (最大): 200 瓦

### 设计

颜色: 亮粉

### 过滤

尘量: 1.1 升  
排风滤网: 海绵滤网  
马达滤网: 微尘滤网

### 可用性

操作半径: 7 米  
电线长度: 4.5 米  
吸管类型: 2P 塑料管  
手柄: 顶部和正面  
集尘桶满盛指示灯  
管联接: 锥形  
滚轮类型: 塑料  
吸力控制: 机身上的旋钮

### 吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 两用吸嘴  
包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, 较长的弯曲工具

### 重量和尺寸

产品重量: 3.1 千克

### 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料  
用户手册: 100% 可回收纸

