

PHILIPS

有尘袋吸尘器

MiniStar

HomeCare 系列



FC8089/81



外观小巧，内在强劲

轻盈小巧的吸尘器

飞利浦真空吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。享受任意移动的自由体验和卓越的清洁效果。

清洁效果更佳

- 1000 瓦马达带来更佳清洁效果
- 两用吸尘嘴，适用于不同地面

存放方便

- 外形小巧，方便储藏

移动自如

- 轻便小巧，让您自由移动

更佳吸力，适合各种表面

- 吸力调控确保适合功率

保护您的地板

- 软质橡胶轮可有效保护地面


产品亮点

1000 瓦马达

1000 W


该吸尘器具有高效的 1000 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

外形小巧




因其外形小巧，本产品存放起来非常方便，可为您节省宝贵的空间。

轻便小巧




因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

吸力调控



产品上的吸力调控钮让您可以根据吸尘表面来选择适当的吸力。

两用吸尘嘴



不管是何种地板，都可实现卓越性能。您可以使用脚踏轻松调节喷嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。

软质橡胶轮



得益于其软质橡胶轮，真空吸尘器可在硬地板上顺滑移动，以确保您的地板得到很好的保护。

规格

设计

颜色: 水晶绿

过滤

尘袋类型: 棉布包

排风滤网: 海绵滤网

尘量: 1.5 升

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴

附件存储: 机身上

两用吸尘嘴: 多用途吸尘嘴

性能

输入功率 (IEC): 1000 瓦

噪音强度 (Lc IEC): 81 分贝

吸力 (最大): 180 瓦

可用性

手柄: 顶部和正面

管联接: 锥形

满尘指示灯

吸力控制: 电子产品

吸管类型: 3 节塑料管

滚轮类型: 橡胶

操作半径: 8 米

电线长度: 5 米

重量和尺寸

产品尺寸 (长x宽x高): 290x230x220 毫米

包装尺寸 (长x宽x高): 370x280x280 毫米

产品重量: 2.6 千克

