

PHILIPS

无尘袋吸尘器

EasySpeed

1400 瓦

第五代飓风离尘技术

4 个附件

木地板

FC8091/81



高效洁尘，轻松自在

小身形，大吸力

全新飞利浦 EasySpeed 易洁系列吸尘器让清洁变得轻松简易。易于携带、操控和存放，并且功能强大。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您轻松享受清新洁净的感觉。

超强清洁能力

- 1400 瓦马达，实现出色清洁效果
- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

小巧身形

- 轻便小巧，让您自由移动
- 外形小巧，方便储藏

超大接触范围，达到理想清洁效果

- 带马鬃的木地板毛刷，防止刮花地板
- 纤长人体工程学手柄，可触及各个角落
- 缝隙吸嘴和 2 合 1 小号吸嘴/毛刷

易于清洗

- 先进的集尘桶设计，方便清空
- 易于清洁的可水洗滤网
- 附加手柄，易于搬运

产品亮点

1400 瓦马达



1400 瓦马达，实现出色清洁效果

飓风离尘技术 5




飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

轻便小巧



因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

外形小巧



外形小巧，方便储藏。

木地板马鬃吸嘴

这款木地板专用保养吸嘴由纤细的马鬃制成，可避免刮花地板，专为小心清洁硬地板而设计。

缝隙吸嘴和额外吸嘴



缝隙吸嘴和 2 合 1 小号吸嘴/毛刷可帮助您清洁家具等。

纤长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其纤长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

方便清空的集尘桶



集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘四散。凭借其特别设计的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。

易于清洁的滤网



可水洗海绵滤网，性能长效。

易于搬运



附加手柄，易于搬运。

规格

性能

输入功率 (IEC): 1400 瓦
吸力 (最大): 340 瓦

可用性

操作半径: 7.6 米
手柄: 顶部和正面
电线长度: 5 米
吸管类型: 2P 塑料管
滚轮类型: 塑料
管联接: 锥形

设计

颜色: 柑橘橙

过滤

尘量: 1.4 升
排风滤网: 海绵
马达滤网: 海绵

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 2 合 1 毛刷/小号吸嘴
附加吸尘嘴: 木地板马鬃吸嘴
标准吸尘嘴: 多用途吸嘴

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100% 可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 5 千克

