

飞利浦 EasyLife
有尘袋吸尘器

1400 瓦



FC8134/01



节约多达 20% 的电量 *

用吸尘器打造绿色家居环境

飞利浦 EasyLife EnergyCare 吸尘器既节能又能保证高效的清洁效果。高效的马达可提供与 2000 瓦吸尘器一样的性能，耗能却少 20%。让每一天变得更绿！

低功耗水平，高功率性能

- 等同 2000 瓦的清洁动力，节能 20%
- 1400 瓦马达，可产生最大 375 瓦的吸力

超长接触范围，清洁非常方便

- 超长电源线，清洁距离超过 10 米

净化家中的空气，避免二次污染

- HEPA 过滤网对排出空气具有绝佳的过滤效果

吸力持久

- 3 升高效能 s-bag 吸尘袋，效用持久

呵护您的木地板，防止刮花

- 带柔软刷毛的洁旋风吸尘嘴，防止刮花地板



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


产品亮点

2000 瓦效能，能耗减少 20%

2000 W
1400 W


高效能马达，提供与 2000 瓦吸尘器一样的效能，耗能减少 20%。

超长电源线



超长电源线让您达致更远距离，因此您不会在清洁房间的时候中途而止。本产品工作范围可达 10 米。


HEPA 过滤网



HEPA filter

这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。

3 升高效能 s-bag 吸尘袋



3 L

使用这款飞利浦大容量集尘袋，您可以充分利用有尘袋吸尘器，降低更换集尘袋的频繁程度。

洁旋风吸尘嘴



这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计，尤其可避免刮花地板。

规格

设计

- 颜色：西伯利亚绿

过滤

- 尘袋类型：高效能 s-bag 吸尘袋
- 排风滤网：HEPA 可水洗过滤网
- 尘量：3 升

吸尘嘴和附件

- 包含附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存储：管夹设计
- 附加吸尘嘴：洁旋风吸尘嘴
- 两用吸尘嘴：多用途吸尘嘴

Performance

- 气流（最大）：40 升 / 秒
- 输入功率 (IEC)：1400 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：80 分贝
- 吸力（最大）：375 瓦
- 真空（最大）：28 千帕

可持续发展

- 马达：节能高效
- 包装：90% 以上均为可回收材料
- 说明书：100% 可回收纸

可用性

- 手柄：前置
- 管联接：锥形
- 尘量显示器
- 功率控制：电子产品
- 吸管类型：2 节金属伸缩管
- 滚轮类型：橡胶
- 操作半径：10 米
- 电线长度：6 米

重量和尺寸

- 产品重量：5.5 千克



发行日期 2018-03-18

版本：5.0.1

EAN: 06 94726 54004 70

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 与 2000 瓦吸尘器相比；飞利浦 2010 年内部测量。