


PHILIPS

有尘袋吸尘器

HomeCare 系列



FC8188/01



您的地板清洁好帮手

轻盈小巧、使用方便的吸尘器

非同一般的小巧设计，令这款飞利浦吸尘器既轻便又易于储存。凭借额外的顶部把手，提起和搬运更方便。无论清洁工作量大小，它都是您的好帮手。

清洁效果更佳

- 1200 瓦马达可产生最大 200 瓦的吸力

便于携带

- 两个舒适的搬运提手，格外方便

方便储存

- 小巧紧凑
- 两个停放勾，水平或垂直摆放均可

呵护您的木地板，防止刮花

- 软质橡胶轮

无需再费心购买集尘袋

- 永久性集尘袋，清空非常方便




asimpleswitch.com

产品亮点

规格

1200 瓦马达



该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达，可产生最大 200 瓦的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

舒适的搬运提手



这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。

小巧身形



得益于小巧紧凑的设计，本产品可轻易存储在橱柜等较小的空间内。

两个停放勾



由于产品背面和底面均配备有停放勾，产品可按不同的方位存放。背面的停放勾也非常方便用于在清洁期间临时挂放伸缩管。

软质橡胶轮



该吸尘器配有橡胶滚轮，从而可以在硬地板上顺畅滚动，不会刮花地板。

永久性集尘袋



由于此棉质集尘袋方便清空，您无需再费心购买集尘袋。既省钱又省事。

设计

颜色: 中国红

过滤

尘袋类型: 棉布包
排风滤网: 微尘滤网
尘量: 2 升

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴
附件存储: 机身上
两用吸尘嘴: 多用途吸尘嘴

Performance

输入功率 (最大): 1200 瓦
噪音强度 (Lc IEC): 82 分贝
吸力 (最大): 200 瓦

可用性

手柄: 顶部和正面
管联接: 锥形
尘量显示器
吸管类型: 3 节塑料管
滚轮类型: 橡胶
操作半径: 8 米
电线长度: 5 米



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。