

飞利浦
无尘袋吸尘器

• HomeCare 系列

FC8199/01



您的地板清洁好帮手

轻盈小巧、使用方便的吸尘器

非同一般的小巧设计，令这款飞利浦吸尘器既轻便又易于储存。凭借额外的顶部把手，提起和搬运更方便。无论清洁工作量大小，它都是您的好帮手。

清洁效果更佳

- 1200 瓦马达可产生强大的吸力

更持久的清洁效能

- 无尘袋旋风过滤，效用更持久

吸力恰到好处，适合各种表面

- 吸力调控

方便储存

- 小巧紧凑
- 两个停放勾，水平或垂直摆放均可


呵护您的木地板，防止刮花

- 软质橡胶轮

PHILIPS

产品亮点

1200 瓦马达



该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

小巧身形



得益于小巧紧凑的设计，本产品可轻易存储在橱柜等较小的空间内。

软质橡胶轮



该吸尘器配有橡胶滚轮，从而可以在硬地板上顺畅滚动，不会刮花地板。

无尘袋旋风过滤



此过滤系统的旋风气流可确保滤网不容易堵塞。这可保证持久高效的清洁效能。

两个停放勾



由于产品背面和底面均配备有停放勾，产品可按不同的方位存放。背面的停放勾也非常方便用于在清洁期间临时挂放伸缩管。

舒适的搬运提手



这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。

吸力调控



产品上的吸力调控钮让您可以根据吸尘表面来选择适当的吸力。

规格

设计

- 颜色：法兰西蓝

过滤

- 尘量：1 升
- 排风滤网：微型滤网
- 过滤网型号：HEPA

吸尘嘴和附件

- 附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存储：机身上
- 两用吸尘嘴：多用途吸尘嘴

性能

- 输入功率 (IEC)：1200 瓦

- 噪音强度 (Lc IEC)：84 分贝
- 吸力（最大）：200 瓦

可用性

- 操作半径：8 米
- 手柄：顶部和正面
- 电线长度：5 米
- 管联接：锥形
- 功率控制：电子产品
- 吸管类型：3 节塑料管
- 滚轮类型：橡胶

重量和尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）：360 x 250 x 200 毫米
- 产品重量：4.4 千克



发行日期 2013-07-30

版本：1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com