

飞利浦
有尘袋吸尘器

各式地面



FC8202/01



真正的一尘不染！

附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于储存。这款吸尘器适合使用 s-bag 高效能合成吸尘纸袋。

高清洁功率

- 1200 瓦马达，可产生 250 瓦吸力

在便携式盒中轻松存放附件

- 带有附件托盘的塑化纸板箱

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

设计

- 颜色：光谱黄色

性能

- 气流（最大）：34 升 / 秒
- 输入功率 (IEC): 1200 瓦
- 输入功率（最大）：1200 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 84 dB
- 吸力（最大）：250 瓦
- 真空（最大）：28 千帕

过滤

- 尘袋类型：纸袋，s-bag 高效能合成吸尘纸袋
- 排风滤网：微型滤网
- 尘量：2 升

可用性

- 吸管类型：3 节塑料管
- 手柄：顶部和正面
- 尘量显示器
- 接驳：锥形
- 储放辅助装置：返回
- 滚轮类型：塑料
- 操作半径：8 米
- 线缆长度：5 米

吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：多用途吸嘴
- 附件：缝隙吸嘴
- 附件存放：收纳箱

尺寸和重量

- 重量：3.5 千克

产品亮点

带有附件托盘的塑化纸板箱



此包装箱由塑化纸板制成，用于储藏产品时可延长产品的使用寿命。包装箱内部有一个纸隔板，可以将软管与吸尘器隔开单独存放，还有一个纸板托盘，用于在吸尘器上方放置吸嘴、硬管和附件。

