

飞利浦  
有尘袋吸尘器

各式地面



FC8204/03

## 真正的一尘不染！

### 附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于存放。使用吸尘器和其它清洁附件之后，可通过便利的储藏箱方便地进行存放。该款吸尘器还可使用 S-bag 高效能合成过滤吸尘袋。

#### 在便携式盒中轻松存放附件

- 带有附件托盘的塑化纸板箱

#### 高清洁功率

- 1400 瓦马达，可产生 250 瓦吸力

#### 卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 设计

- 颜色：水蓝

### 性能

- 气流（最大）：34 升 / 秒
- 输入功率 (IEC): 1200 瓦
- 输入功率（最大）：1400 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 84 dB
- 吸力（最大）：250 瓦
- 真空（最大）：28 千帕

### 过滤

- 尘袋类型：s-bag 高效能合成吸尘纸袋
- 排风滤网：AFS 微尘过滤网
- 尘量：2 升

### 可用性

- 吸管类型：3 节塑料管
- 手柄：顶部和正面
- 尘量显示器
- 接驳：锥形
- 储放辅助装置：返回
- 滚轮类型：塑料
- 操作半径：9 米
- 线缆长度：6 米

### 吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：多用途吸尘嘴
- 附件：缝隙吸尘嘴
- 附件存放：塑化板收纳箱

### 尺寸和重量

- 重量：3.5 千克

## 产品亮点

### 带有附件托盘的塑化纸板箱



此包装箱由塑化纸板制成，用于储藏产品时可延长产品的使用寿命。包装箱内部有一个纸隔板，可以将软管与吸尘器隔开单独存放，还有一个纸板托盘，用于在吸尘器上方放置吸嘴、硬管和附件。

### s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。

