

飞利浦
有尘袋吸尘器

各式地面



FC8208/01



真正的一尘不染！

附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于存放。使用吸尘器和其它清洁附件之后，可通过便利的储藏箱方便地进行存放。该款吸尘器还可使用 S-bag 高效能合成过滤吸尘袋。

在便携式盒中轻松存放附件

- 带有附件托盘的塑化纸板箱

高清洁功率

- 1600 瓦马达可产生最大 300 瓦的吸力

净化家中空气

- HEPA 过滤网对排出空气具有绝佳的过滤效果

卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

有尘袋吸尘器
各式地面

规格

设计

- 颜色：醒目紫
- 型号：FC8208/01

马达

- 最大输入功率：1600 瓦
- IEC 输入功率：1400 瓦
- 最大吸力：300 瓦
- 气流：35 升 / 秒
- 真空：29 千帕

吸尘器规格

- 排风滤网：HEPA 可水洗过滤网 (FC8029)
- 尘袋容量：2 升
- 尘袋类型：S-bag

- 尘量显示器
- 线缆长度：5 米
- 操作半径：9 米
- 硬管：3 片式塑胶
- 接驳：锥形
- 手柄：无缝集成的顶部和正面
- 放置 / 存放辅助装置：放置
- 滚轮：塑料
- 重量：3.5 千克
- 噪音强度 Lc IEC: 84 dB

附件

- 附件：缝隙吸嘴、小号吸嘴
- 附件存储：塑化纸板箱
- 吸嘴：各式地面

FC8208/01


产品亮点

带有附件托盘的塑化纸板箱



此包装箱由塑化纸板制成，用于储藏产品时可延长产品的使用寿命。包装箱内部有一个纸隔板，可以将软管与吸尘器隔开单独存放，还有一个纸板托盘，用于在吸尘器上方放置吸嘴、硬管和附件。

HEPA 过滤网



这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。

s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。



发行日期 2009-09-28

版本：4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com