

飞利浦
有尘袋吸尘器

各式地面



FC8208/03



真正的一尘不染!

附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于存放。使用吸尘器和其它清洁附件之后，可通过便利的储藏箱方便地进行存放。该款吸尘器还可使用 S-bag 高效能合成过滤吸尘袋。

在便携式盒中轻松存放附件

- 带有附件托盘的塑化纸板箱

高清洁功率

- 1600 瓦马达可产生最大 300 瓦的吸力

净化家中空气

- HEPA 过滤网对排出空气具有绝佳的过滤效果

使用方便

- 金属伸缩吸管

卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

设计

- 颜色：醒目紫

性能

- 气流（最大）：36 升 / 秒
- 输入功率 (IEC)：1400 瓦
- 输入功率（最大）：1600 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：84 dB
- 吸力（最大）：300 瓦
- 真空（最大）：36 千帕

过滤

- 尘袋类型：s-bag 高效能合成吸尘纸袋
- 排风滤网：HEPA 可水洗过滤网
- 尘量：2 升

可用性

- 吸管类型：3 节塑料管
- 手柄：顶部和正面
- 尘量显示器
- 接驳：锥形
- 储放辅助装置：返回
- 滚轮类型：塑料
- 操作半径：9 米
- 线缆长度：6 米

吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：多用途吸嘴
- 附件：缝隙吸嘴
- 附件存放：塑化板收纳箱

尺寸和重量

- 重量：3.5 千克


产品亮点

带有附件托盘的塑化纸板箱



此包装箱由塑化纸板制成，用于储藏产品时可延长产品的使用寿命。包装箱内部有一个纸隔板，可以将软管与吸尘器隔开单独存放，还有一个纸板托盘，用于在吸尘器上方放置吸嘴、硬管和附件。

HEPA 过滤网



这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。

s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。

