

飞利浦  
有尘袋吸尘器

HomeCare

FC8209/01



## 真正的一尘不染！

### 附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于存放。使用吸尘器和其它清洁附件之后，可通过便利的储藏箱方便地进行存放。该款吸尘器还可使用 S-bag 高效能合成过滤吸尘袋。

#### 在便携式盒中轻松存放附件

- 带有附件托盘的塑化纸板箱

#### 高清洁功率

- 1600 瓦马达可产生最大 300 瓦的吸力

#### 净化排出的空气，避免二次污染

- HEPA 过滤网对排出空气具有绝佳的过滤效果

#### 使用方便

- 金属伸缩吸管

#### 卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 设计

- 颜色：水蓝

### 性能

- 输入功率（最大）：1600 瓦
- 输入功率 (IEC): 1400 瓦
- 吸力（最大）：300 瓦
- 真空（最大）：29 千帕
- 气流（最大）：36 升 / 秒
- 噪音强度 (Lc IEC): 84 dB

### 过滤

- 尘量：2 升
- 尘袋类型：s-bag 高效能合成吸尘纸袋
- 排风滤网：HEPA 可水洗过滤网

### 可用性

- 操作半径：9 米
- 吸管类型：3 节塑料管
- 手柄：顶部和正面
- 尘量显示器
- 接驳：锥形
- 储放辅助装置：返回
- 滚轮类型：塑料
- 电线长度：6 米

### 吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：多用途吸嘴
- 附件：缝隙吸嘴
- 附件存放：塑化板收纳箱

### 重量和尺寸

- 重量：3.5 千克


## 产品亮点

### 带有附件托盘的塑化纸板箱



此包装箱由塑化纸板制成，用于储藏产品时可延长产品的使用寿命。包装箱内部有一个纸隔板，可以将软管与吸尘器隔开单独存放，还有一个纸板托盘，用于在吸尘器上方放置吸嘴、硬管和附件。

### HEPA 过滤网



这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。

### s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。

