

飞利浦
有尘袋吸尘器

各式地面



FC8212/01



真正的一尘不染！

附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于存放。使用吸尘器和其它清洁附件之后，可通过便利的塑料储藏箱方便地进行存放。该款吸尘器配合使用 S-bag 高效能合成过滤吸尘袋

多个存储方案

- 耐用且卫生的塑料箱

高清洁功率

- 1600 瓦马达可产生最大 300 瓦的吸力

净化家中空气

- HEPA 过滤网对排出空气具有绝佳的过滤效果

易于使用

- 金属伸缩吸管

卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

有尘袋吸尘器
各式地面

规格

设计

- 颜色：新绿
- 型号：FC8212/01

马达

- 最大输入功率：1600 瓦
- IEC 输入功率：1400 瓦
- 最大吸力：300 瓦
- 气流：36 升 / 秒
- 真空：29 千帕

吸尘器规格

- 吸力调控：有，在产品上
- 排风滤网：HEPA 可水洗过滤网 (FC8029)
- 尘袋容量：2 升
- 尘袋类型：S-bag (FC8021)

- 尘量显示器
- 线缆长度：6 米
- 操作半径：9 米
- 硬管：2 节金属伸缩管
- 接驳：锥形联接
- 手柄：顶部和正面
- 放置 / 存放辅助装置：放置
- 滚轮：塑料滚轮
- 重量：3.5 千克
- 噪音强度 Lc IEC: 84 dB

附件

- 附加吸嘴：地板吸嘴
- 附件：毛刷、缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 附件存储：存储盒
- 吸嘴：多用途吸嘴

FC8212/01


产品亮点

耐用且卫生的塑料箱



特制的储藏箱具有一个隔板，可存放软管；另外还有一个托盘，用于存放吸嘴、硬管和吸尘器上的附件。其它清洁器材（如抹布、喷嘴等）也可存放在箱内。储藏箱具有扁平的箱盖，上面可以搁置其它物品。

HEPA 过滤网



这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。

s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适合用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。



发行日期 2009-09-22

版本：5.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com