

飞利浦 AirStar  
有尘袋吸尘器

1200 瓦  
HomeCare 系列



FC8220/01



## 享受更洁净，更美满的家庭生活

### 集成式 HEPA 过滤网，捕获更多灰尘

借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受更洁净、更丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及超洁空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！

#### 微尘过滤

- 超洁空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

#### 将灰尘收入囊中

- 4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

#### 更持久的清洁效能

- S-bag 高效能合成吸尘纸袋，保证更持久的清洁效能

#### 清洁家具和专门的表面

- 小号吸嘴和毛刷 / 缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家具

#### 保护您的地板


- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板



# PHILIPS


## 产品亮点

### 超洁空气 HEPA 过滤网



高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。

### 4 层过滤系统




过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

### S-bag



此集尘袋具有多个隔层，比普通集尘袋装满速度慢，可保证更持久的清洁效能。

### 小号吸嘴和毛刷 / 缝隙吸嘴二合一



小号吸嘴和毛刷 / 缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家具，保持洁净表面。

### 大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

## 规格

### 设计

- 颜色：橙黄色

### 过滤

- 尘袋类型：高效能 s-bag 吸尘袋
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 过滤网
- 尘量：2 升

### 吸尘嘴和附件

- 附件：2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 两用吸尘嘴：灵活转动多用途吸尘嘴

### Performance

- 气流（最大）：34 升 / 秒
- 输入功率（最大）：1200 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 80 分贝
- 吸力（最大）：250 瓦
- 真空（最大）：27 千帕

### 可用性

- 管联接：锥形
- 吸管类型：3 节塑料管
- 滚轮类型：橡胶
- 操作半径：8 米
- 电线长度：5 米

### 重量和尺寸

- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：340 x 258 x 218 毫米
- 产品重量：3.9 千克



发行日期 2018-03-18

版本：3.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)