

飞利浦 AirStar
有尘袋吸尘器

• HomeCare 系列



FC8224



享受更洁净，更美满的家庭生活

集成式 HEPA 过滤网，捕获更多灰尘

借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受更洁净、更丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及超洁空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！

微尘过滤

- 超洁空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

将灰尘收入囊中

- 4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

更持久的清洁效能

- S-bag 高效能合成吸尘纸袋，保证更持久的清洁效能

操作简单

- 舒适握柄，握持更容易

超大吸力，满足您大多时候的需要


- 吸力调控功能，提供超大吸力，满足您大多时候的需要



PHILIPS


产品亮点

超洁空气 HEPA 过滤网



高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。

4 层过滤系统



过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

S-bag




此集尘袋具有多个隔层，比普通集尘袋装满速度慢，可保证更持久的清洁效能。

舒适的握柄




舒适的握柄根据人体工程学设计，使您能够更好地操控吸嘴。

吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

小号吸嘴和毛刷 / 缝隙吸嘴二合一



小号吸嘴和毛刷 / 缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家具，保持洁净表面。

规格

设计

- 颜色：兰花紫

过滤

- 尘袋类型：高效能 s-bag 吸尘袋
- 尘量：2 升
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 过滤网

吸尘嘴和附件

- 附件：2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 两用吸嘴：灵活转动多用途吸嘴

性能

- 气流（最大）：36 升 / 秒
- 输入功率 (IEC)：1400 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：80 分贝
- 吸力（最大）：275 瓦
- 真空（最大）：29 千帕

可用性

- 操作半径：8 米
- 电线长度：5 米
- 管联接：锥形
- 手柄：舒适的握柄
- 功率控制：电子产品
- 吸管类型：2 节塑料伸缩管
- 滚轮类型：橡胶

重量和尺寸

- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：340 x 258 x 218 毫米
- 产品重量：3.9 千克



发行日期 2013-06-11

版本：1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com