

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

PowerGo

900 W

Usisava 99,9 % prašine*

Kompaktan, male težine



FC8243/09



Visoka učinkovitost na svim podovima

Uz antialergijski filter za zadržavanje sitne prašine i alergena

Usisavač PowerGo tvrtke Philips omogućava vrhunsko čišćenje uz energetski učinkovit motor. Antialergijski filter zadržava više od 99,9 % štetnih čestica, za čistoću i zdravstvenu ispravnost zraka u vašem domu.

Superiorna učinkovitost

- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine* i pruža sjajne rezultate čišćenja
- Antialergijski filter zadržava 99,9 % čestica i posjeduje ECARF certifikat
- Višenamjenski usisni nastavak za izvrsne rezultate čišćenja različitih podova

Čišćenje bez muke


- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Zahvaljujući velikom dosegu od 9 metara, možete doseći udaljenije površine bez iskopčavanja usisavača
- Prilagodljiva usisna snaga za sve zadatke čišćenja
- Dodatni nastavak praktično je pohranjen, tako da vam je uvijek pri ruci
- Jednostavne i dugovječne vrećice pristaju u veliku komoru za prašinu zapremnine 3 litre



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Vrlo učinkovit motor od 900 W



Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine*



Usisni nastavak visoke učinkovitosti i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

Kompaktan, male težine




Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Velik doseg od 9 metara



Zbog doseg od 9 metara od utičnice do usisnog nastavka, moći ćete dulje usisavati bez iskopčavanja.

Certificirani antialergijski filter



Certificirani antialergijski filter zadržava 99,9 % čestica prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija.

Prilagodljiva usisna snaga



Odaberite odgovarajuću usisnu snagu za sve zadatke čišćenja i za svaku površinu u svom domu.

Praktična dodatna oprema



Nastavak za uske površine integriran je u usisavač, tako da mu uvijek možete lako pristupiti kad vam zatreba.

Dugotrajne vrećice s-bag od 3 l



Veliki spremnik za prašinu od 3 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu snagu usisavanja dok se ne napune te se zatvaraju za jednostavno odlaganje.

Višenamjenski usisni nastavak



Višenamjenski usisni nastavak možete jednostavno prilagoditi nožnom papučicom, za optimalnu upotrebu na tvrdim podovima ili tepisima.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Razina snage zvuka: 77 dB

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Plastika
Spojnica cijevi: Konični
Kontrola snage: Regulator

Dizajn

Boja: Sportska crvena

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Kapacitet za prašinu: 3 l
Ispušni filter: Antialergijski filter
Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Četka 2-u-1, Nastavak za uske površine
Spremište za dodatke: Ugrađeno
Standardna usisna cijev: Višenamjenski usisni nastavak

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 403 x 263 x 220 mm
Masa proizvoda: 4,3 kg

