

飞利浦
无尘袋吸尘器

各式地面



FC8254/01



真正的一尘不染!

附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于储存。方便的储藏箱让您在使用之后可以将吸尘器和其它清洁附件轻松存储。旋风集尘盒设计令你无需使用尘袋。

在便携式盒中轻松存放附件

- 带有附件托盘的塑化纸板箱

高清洁功率

- 1200 瓦马达可产生最大 200 瓦的吸力

无需尘袋

- 旋风集尘桶，容量 1 升

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

设计

- 颜色：光谱黄色

性能

- 气流（最大）：33 升 / 秒
- 输入功率 (IEC)：1200 瓦
- 输入功率（最大）：1200 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：85 dB
- 吸力（最大）：200 瓦
- 真空（最大）：27 千帕

过滤

- 排风滤网：AFS 微尘过滤网
- 尘量：1 升

可用性

- 吸管类型：3 节塑料管
- 手柄：顶部和正面
- 接驳：锥形
- 储放辅助装置：返回
- 滚轮类型：塑料
- 操作半径：8 米
- 线缆长度：5 米

吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：多用途吸嘴
- 附件：缝隙吸嘴
- 附件存放：塑化板收纳箱

尺寸和重量

- 重量：3.7 千克

产品亮点

带有附件托盘的塑化纸板箱



此包装箱由塑化纸板制成，用于储藏产品时可延长产品的使用寿命。包装箱内部有一个纸隔板，可以将软管与吸尘器隔开单独存放，还有一个纸板托盘，用于在吸尘器上方放置吸嘴、硬管和附件。

旋风集尘桶，容量 1 升



旋风集尘桶，容量 1 升

