

PHILIPS

无尘袋吸尘器

HomeCare 系列



FC8260/01



真正的一尘不染!

附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于储存。方便的塑料储藏箱让您在使用之后可以将吸尘器和清洁附件轻松存储。旋风集尘盒设计令您无需再使用尘袋。

多个存储方案

- 耐用且卫生的塑料箱

高清洁功率

- 1600 瓦马达可产生最大 300 瓦的吸力

净化家中的空气

- HEPA 过滤网对排出空气具有绝佳的过滤效果

无需尘袋

- 旋风集尘桶，容量 1 升


产品亮点

耐用且卫生的塑料箱



特制的储藏箱具有一个隔板，可存放软管；另外还有一个托盘，用于存放吸嘴、硬管和吸尘器上的附件。其它清洁器材（如抹布、喷嘴等）也可存放在箱内。储藏箱具有扁平的箱盖，上面可以搁置其它物品。

HEPA过滤网



这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。

旋风集尘桶，容量 1 升



旋风集尘桶，容量 1 升

规格

设计

颜色: 石榴红

过滤

尘量: 1 升

排风滤网: HEPA 可水洗过滤网

吸尘嘴和附件

包含附件: 毛刷, 缝隙吸嘴

附件存储: 塑料收纳箱

标准吸尘嘴: 多用途吸尘嘴

性能

气流 (最大): 34 升/秒

输入功率 (IEC): 1400 瓦

输入功率 (最大): 1600 瓦

噪音强度 (Lc IEC): 85 分贝

吸力 (最大): 250 瓦

真空 (最大): 28 千帕

可用性

操作半径: 8 米

手柄: 顶部和正面

电线长度: 6 米

管联接: 锥形

吸管类型: 3 节塑料管

滚轮类型: 塑料

重量和尺寸

产品重量: 3.7 千克

