

飞利浦  
无尘袋吸尘器

ParquetCare 地板呵护系列

FC8264/02



## 真正的一尘不染!

### 附带存储盒的超轻便装

非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于储存。方便的塑料储藏箱让您在使用之后可以将吸尘器和清洁附件轻松存储。旋风集尘盒设计令您无需再使用尘袋。

#### 多个存储方案

- 耐用且卫生的塑料箱

#### 高清洁功率

- 1600 瓦马达可产生最大 300 瓦的吸力

#### 无需尘袋

- 旋风集尘桶，容量 1 升

#### 净化家中空气

- HEPA 过滤网对排出空气具有绝佳的过滤效果

#### 呵护您的木地板，防止刮花

- 附加木地板吸嘴

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 设计

- 颜色：新绿

## 性能

- 输入功率（最大）：1600 瓦
- 输入功率 (IEC): 1400 瓦
- 吸力（最大）：250 瓦
- 真空（最大）：28 千帕
- 气流（最大）：34 升 / 秒
- 噪音强度 (Lc IEC): 85 dB

## 过滤

- 尘量：1 升
- 排风滤网：HEPA 可水洗过滤网

## 可用性

- 操作半径：8 米
- 吸管类型：2 节金属伸缩管
- 手柄：顶部和正面
- 接驳：锥形
- 储放辅助装置：返回
- 滚轮类型：塑料
- 功率控制：电子控制产品
- 电线长度：5 米

## 吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：多用途吸嘴
- 附加吸嘴：洁旋风吸尘嘴
- 附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存放：塑料收纳箱

# 产品亮点

## 耐用且卫生的塑料箱




特制的储藏箱具有一个隔板，可存放软管；另外还有一个托盘，用于存放吸嘴、硬管和吸尘器上的附件。其它清洁器材（如抹布、喷嘴等）也可存放在箱内。储藏箱具有扁平的箱盖，上面可以搁置其它物品。

## 旋风集尘桶，容量 1 升



旋风集尘桶，容量 1 升

## HEPA 过滤网



这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。

