

飞利浦 AirStar
无尘袋吸尘器

1200 瓦



FC8270/01



享受更洁净，更美满的家庭生活

集成式 HEPA 过滤网，捕获更多灰尘

借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受更洁净、更丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及超洁空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！

微尘过滤

- 超洁空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

将灰尘收入囊中

- 4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

更持久的清洁效能

- 旋风过滤，保证更持久的清洁效能

清洁家具和专门的表面

- 小号吸嘴和毛刷 / 缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家具

保护您的地板


- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板



PHILIPS


产品亮点

超洁空气 HEPA 过滤网




高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。

4 层过滤系统




过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

旋风过滤



此过滤系统的旋风气流可确保滤网不容易堵塞。这可保证持久高效的清洁效能。

小号吸嘴和毛刷 / 缝隙吸嘴二合一



小号吸嘴和毛刷 / 缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家具，保持洁净表面。

大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

规格

设计

- 颜色：橙黄色

过滤

- 排风滤网：超洁空气 HEPA 过滤网
- 过滤网型号：HEPA
- 尘量：1 升

吸尘嘴和附件

- 附件：2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 两用吸嘴：灵活转动多用途吸嘴

Performance

- 气流（最大）：31 升 / 秒
- 真空（最大）：26 千帕
- 输入功率 (IEC): 1200 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 82 分贝
- 吸力（最大）：200 瓦

可用性

- 管联接：锥形
- 吸管类型：3 节塑料管
- 滚轮类型：橡胶
- 操作半径：8 米
- 电线长度：5 米

重量和尺寸

- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：340 x 258 x 218 毫米
- 产品重量：4.2 千克



发行日期 2018-03-18

版本：2.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com