

飞利浦 AirStar
无尘袋吸尘器

• HomeCare 系列



FC8272



享受更洁净，更美满的家庭生活

集成式 HEPA 过滤网，捕获更多灰尘

借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受更洁净、更丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及超洁空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！

微尘过滤

- 超洁空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

将灰尘收入囊中

- 4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

更持久的清洁效能

- 旋风过滤，保证更持久的清洁效能

操作简单

- 舒适握柄，握持更容易

轻松卫生存放


- 塑料收纳箱，存放轻松又卫生



PHILIPS


产品亮点

超洁空气 HEPA 过滤网



高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。

4 层过滤系统



过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

旋风过滤




此过滤系统的旋风气流可确保滤网不容易堵塞。这可保证持久高效的清洁效能。

舒适的握柄




舒适的握柄根据人体工程学设计，使您能够更好地操控吸嘴。

小号吸嘴和毛刷 / 缝隙吸嘴二合一



小号吸嘴和毛刷 / 缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家具，保持洁净表面。

塑料收纳箱



收纳箱具有存放软管的格子，以及存放吸尘器吸嘴、硬管和附件的托盘。这可保证存放容易卫生。

规格

设计

- 颜色：天蓝色

过滤

- 尘量：1 升
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 过滤网
- 过滤网型号：HEPA

吸尘嘴和附件

- 附件：2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存储：塑料收纳箱
- 两用吸嘴：灵活转动多用途吸嘴

性能

- 气流（最大）：31 升 / 秒
- 输入功率 (IEC)：1200 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：82 分贝
- 吸力（最大）：200 瓦
- 真空（最大）：26 千帕

可用性

- 操作半径：8 米
- 电线长度：5 米
- 管联接：锥形
- 手柄：舒适的握柄
- 特殊功能：塑料收纳箱
- 吸管类型：2 节塑料伸缩管
- 滚轮类型：橡胶

重量和尺寸

- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：340 x 258 x 218 毫米
- 产品重量：4.2 千克



发行日期 2013-06-11

版本：1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com