

飞利浦 AirStar
无尘袋吸尘器

1600 瓦



FC8276/01



享受更洁净，更美满的家庭生活

集成式 HEPA 过滤网，捕获更多灰尘

借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受更洁净、更丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及超洁空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！

出众的硬地板清洁效果

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

微尘过滤

- 超洁空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

将灰尘收入囊中

- 4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

操作简单

- 舒适握柄，握持更容易

超大吸力，满足您大多时候的需要


- 吸力调控功能，提供超大吸力，满足您大多时候的需要



PHILIPS


产品亮点

超洁空气 HEPA 过滤网



高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。

4 层过滤系统



过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

舒适的握柄




舒适的握柄根据人体工程学设计，使您能够更好地操控吸嘴。

吸力调控功能




您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

塑料收纳箱



收纳箱具有存放软管的格子，以及存放吸尘器吸嘴、硬管和附件的托盘。这可保证存放容易卫生。

洁旋风吸尘嘴



洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得最佳的清洁效果。

规格

设计

- 颜色：闪电橙

过滤

- 排风滤网：超洁空气 HEPA 过滤网
- 过滤网型号：HEPA
- 尘量：1 升

吸尘嘴和附件

- 附件：2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存储：塑料收纳箱
- 附加吸尘嘴：洁旋风吸尘嘴
- 两用吸尘嘴：灵活转动多用途吸尘嘴

Performance

- 气流（最大）：33 升 / 秒
- 真空（最大）：28 千帕
- 输入功率 (IEC)：1400 瓦
- 输入功率（最大）：1600 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：82 分贝
- 吸力（最大）：250 瓦

可用性

- 管联接：锥形
- 手柄：舒适的握柄
- 功率控制：电子产品
- 特殊功能：塑料收纳箱
- 吸管类型：2 节塑料伸缩管
- 滚轮类型：橡胶
- 操作半径：8 米
- 电线长度：5 米

重量和尺寸

- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：340 x 258 x 218 毫米
- 产品重量：4.2 千克



发行日期 2018-03-18

版本：2.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com